Справочный листок технических дан-

CABTITE CR 10/6 EMV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







В сочетании с большим количеством различных зажимов для подключения экрана (KLBÜ) рейки подключения экрана обеспечивают практичное, простое и быстрое экранирование кабелей.

Основные данные для заказа

| Версия | Экранированная соединительная рейка, Cabtite (система ввода кабелей), Сталь, оцинкованная, серебряный, Высота: 35.23 mm, Ширина: 93 mm, Глубина: 16 mm |
|------------|--|
| Заказ № | <u>2583930000</u> |
| Тип | CABTITE CR 10/6 EMV |
| GTIN (EAN) | 4050118647044 |
| Кол. | 10 Штука |

Справочный листок технических данных





CABTITE CR 10/6 EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

| Сертификаты |
|-------------|
|-------------|

| ROHS | Соответствовать | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|--|
| Размеры и массы | | | | |
| Глубина | 16 mm | Глубина (дюймов) | 0.6299 inch | |
| Высота | 35.23 mm | Высота (в дюймах) | 1.387 inch | |
| Ширина | 93 mm | Ширина (в дюймах) | 3.6614 inch | |
| Диаметр | 5.3 mm | Размеры крепежа, высота | 5.91 mm | |
| Размеры крепежа, ширина | 5.3 mm | Масса нетто | 31.15 g | |

Температуры

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
|-----------------------------|------------------------------|
| REACH SVHC | Heт SVHC выше 0,1 wt% |

Общая информация

| Силикон | Нет | Галогены | Нет | |
|-------------------|---------------------|----------|-----|--|
| Основной материал | Сталь, оцинкованная | | | |

Классификации

| ETIM 6.0 | EC002624 | ETIM 7.0 | EC002624 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002624 | ETIM 9.0 | EC002624 |
| ETIM 10.0 | EC002624 | ECLASS 9.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 9.1 | 27-18-92-65 | ECLASS 10.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-28-15 | ECLASS 12.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 13.0 | 27-18-28-15 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-15 | | |

Статус каталога / Изображения