# Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Вставные зашелкивающиемя вкладки позволяют конфигурировать отверстия рамки в соответствии с требованиями для использования с малыми или большими уплотнительными элементами. Слышимый «щелчок» служит подтверждением корректной установки. Это означает, что кабельная система Cabtite может быть конфигурирована в соответствии с разными требованиями (кабели, проводники, шланги, пневматические и гидравлические линии).

#### Основные данные для заказа

Версия	Вкладка, Cabtite (система ввода кабелей), Поли- амид, армированный стекловолокном, Глу- боко-черный, Высота: 5 mm, Ширина: 44 mm, Глубина: 17.5 mm, -40°C120°C, IP66
Заказ №	<u>2584320000</u>
Тип	CABTITE GI I BK
GTIN (EAN)	4050118616071
Кол.	5 Штука

# Справочный листок технических данных



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### **CABTITE GI I BK**

## Технические данные

Сертис	фикаты
--------	--------

Допуски к эксплуатации	
ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<u>Сайт UL</u>
Сертификат № (cURus)	E223801

#### Размеры и массы

Глубина	17.5 mm	Глубина (дюймов)	0.689 inch
Высота	5 mm	Высота (в дюймах)	0.1968 inch
Высота, мин.	17.5 mm	Ширина	44 mm
Ширина (в дюймах)	1.7323 inch	Масса нетто	2.7 g

#### Температуры

Рабочая температура -40 °С...120 °С

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

#### Общая информация

Силикон	Нет	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Галогены	Нет	Вид защиты	IP66
Основной материал	Полиамид, армированный стекловолокном	Уплотнение	TPE

#### Классификации

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 9.0	27-18-28-15
ECLASS 9.1	27-18-92-65	ECLASS 10.0	27-18-28-15
ECLASS 11.0	27-18-28-15	ECLASS 12.0	27-18-28-15
ECLASS 13.0	27-18-28-15	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных

## Weidmüller **₹**

### **CABTITE GI I BK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold
Germany

Изображения	www.weidmueller.com
Габаритный чертеж	
	_