

HDC HP550 ABGR CR 1P M32



Защитный корпус изготовлен из стойкого к морской воде алюминия методом литья под давлением. Высокие стандарты водо- и пылезащиты, а также чрезвычайно высокая ударостойкость являются отличительными признаками корпусов данной серии. Современное двухэтапное покрытие поверхности обеспечивает многолетнюю надежность. Все винты, обжимные контакты и другие наружные детали принадлежностей изготовлены из коррозионно-стойкой нержавеющей стали.

Основные данные для заказа

Версия	, Типоразмер установки: 550
Заказ №	2599920000
Тип	HDC HP550 ABGR CR 1P M32
GTIN (EAN)	4064675071228
Кол.	1 Штука

HDC HP550 ABGR CR 1P M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	59.8 mm	Глубина (дюймов)	2.3543 inch
Высота	89.9 mm	Высота (в дюймах)	3.5394 inch
Ширина	80.95 mm	Ширина (в дюймах)	3.187 inch
Масса нетто	305 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Габаритные размеры

Ширина 80.95 mm

Общие данные

Исполнение корпуса	Корпус задней панели	Типоразмер установки	550
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Цветовой код	черный
Основной материал корпуса	Алюминиевое литье под давлением	Поверхность	Порошковое покрытие
Не содержит галогенов	false	Корпуса ЭМС	Да
BG	550	Вид защиты	IP68, во вставленном состоянии

Общие данные

Цветовой код черный Поверхность Порошковое покрытие

Важное примечание

Сведения об изделии В зависимости от предполагаемой эксплуатации значения внутренне генерируемого напряжения могут наложиться на рабочее напряжение и содержать соответствующие пики. Необходимо обеспечить, чтобы эти пиковые значения напряжения не превышали номинальное напряжение. Для сфер применения, не предусмотренных в этой спецификации, обращайтесь к нам.

Классификации

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC HP550 ABGR CR 1P M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

