

Справочный листок технических данных

P BAG XL SET 14

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Мастерские и предприятия отдают предпочтение хорошо упорядоченным ассортиментам инструментов. Это позволяет сократить время на поиск и подготовку, а также сэкономить деньги. Weidmüller реализует эти требования в наборах изделий, которые отличаются эффективностью использования, а также высокой функциональностью. Комплекты для обжима наконечников Weidmüller, позволяющие производить резку, снятие изоляции и обжим кабельных наконечников, представляют собой по-настоящему практичный выбор при оснащении производства.

Основные данные для заказа

Версия	Инструменты, Аксессуар
Заказ №	2602240000
Тип	P BAG XL SET 14
GTIN (EAN)	4050118613049
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Этот артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2026-02-28T00:00:00+01:00

P BAG XL SET 14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	220 mm
Высота	60 mm
Ширина	320 mm
Масса нетто	1256 g

Глубина (дюймов)	8.6614 inch
Высота (в дюймах)	2.3622 inch
Ширина (в дюймах)	12.5984 inch

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Технические данные

Описание артикула	Сумка для инструментов, установленные
-------------------	--

Классификации

ETIM 8.0	EC000181
ETIM 10.0	EC000181
ECLASS 15.0	21-10-01-90



P BAG XL SET 14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

не установлено



Мастерские и предприятия отдают предпочтение хорошо упорядоченным ассортиментам инструментов. Это позволяет сократить время на поиск и подготовку, а также сэкономить деньги. Weidmüller реализует эти требования в наборах изделий, которые отличаются эффективностью использования, а также высокой функциональностью. Комплекты для обжима наконечников Weidmüller, позволяющие производить резку, снятие изоляции и обжим кабельных наконечников, представляют собой настоящему практичный выбор при оснащении производства.

Основные данные для заказа

Тип	P BAG BIG	Версия
Заказ №	2576620000	Инструменты, Аксессуар
GTIN (EAN)	4050118650594	
Кол.	1 ST	

Инструменты для резки



Режущие инструменты для проводников наружным диаметром до 8, 12, 14 и 22 мм. Особая геометрия лезвия обеспечивает резку медных и алюминиевых проводников без пережатия и с минимальным физическим усилием. Режущие инструменты (от КТ 8 до КТ 22) также поставляются с защитной изоляцией до 1000 В, прошедшей испытания VDE и GS, в соответствии со стандартом EN/ IEC 60900.

Основные данные для заказа

Тип	КТ 8	Версия
Заказ №	9002650000	Режущий инструмент, Резак для резки одной рукой
GTIN (EAN)	4008190020163	
Кол.	1 ST	



P BAG XL SET 14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты



- Инструменты зачистки с автоматической саморегулировкой
- Для гибких и одножильных проводов
- Идеально подходит для проектирования заводов, железных дорог подвижного состава, ветровой энергетики, робототехники, взрывобезопасности, а также для морского транспорта, оффшорной добычи и кораблестроения
- Регулировка длины зачистки с помощью концевого ограничителя
- Автоматическое открытие зажима после зачистки
- Отсутствие разделения отдельных проводов
- Легко приспосабливаемая для различной толщины изоляции
- Кабели с двойной изоляцией в двух операциях процесса без специальной регулировки
- Удобный саморегулирующийся режущий элемент
- Долгий срок службы
- Оптимизированная эргономичная конструкция

Основные данные для заказа

Тип	STRIPAX	Версия
Заказ №	9005000000	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции и резки
GTIN (EAN)	4008190072506	
Кол.	1 ST	
Тип	STRIPPER ROUND TOP	Версия
Заказ №	9918050000	Sheathing strippers
GTIN (EAN)	4032248359165	
Кол.	1 ST	

Пассатики, изоляция согласно VDE



Работы под напряжением требуют соблюдения специальных директив и использование инструментов, специально предназначенных и испытанных для такого применения. Weidmüller предлагает пользователю полный ассортимент клещей, соответствующий национальным и международным стандартам на методы испытаний. Все клещи изготавливаются и испытываются согласно DIN EN 60900. Благодаря эргономичной конструкции клещи приспособлены к форме ладони. Это обеспечивает оптимальное положение ладони, пальцы не сдавливаются, что в свою очередь не вызывает усталости при работе.

Основные данные для заказа

Тип	KBZ 180	Версия
Заказ №	9046290000	Pliers
GTIN (EAN)	4032248356485	
Кол.	1 ST	



P BAG XL SET 14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

с ЖК-дисплеем



Основная задача указателя напряжения - обнаружение обесточенных участков. 2-полюсный указатель напряжения - единственный сертифицированный контрольный инструмент, соответствующий требованиям Закона об охране труда.

- С жидкокристаллическим дисплеем
- Согласно норме VDE
- Высокая электрическая прочность при пиковом напряжении
- Контрольный инструмент, подходящий для любой области применения

Основные данные для заказа

Тип	VT DIGI PRO	Версия
Заказ №	9918870000	Инструменты для тестирования, Двухполюсный индикатор
GTIN (EAN)	4032248405756	напряжения
Кол.	1 ST	

Инструменты




- Простое, быстрое и точное удаление оболочки со всех стандартных круглых кабелей 4-37 мм²
- Винт с накатной головкой на конце рукоятки для регулировки глубины резания (регулировка глубины резания позволяет исключить повреждения внутренних проводов)

Основные данные для заказа

Тип	SLICER NO 16	Версия
Заказ №	9918070000	Sheathing strippers
GTIN (EAN)	4032248359189	
Кол.	1 ST	

Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка, изолированная согласно VDE, для работ на деталях, находящихся под напряжением до 1000 В AC и 1500 В DC, DIN EN 60900, IEC 900. Безопасность проверена - "GS", поштучный контроль. Лезвие из высоколегированной хромомолибденованадиевой стали, закаленное по всему объему, вороненое.

P BAG XL SET 14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	SDIS SLIM 0.6X3.5X100	Версия
Заказ №	2749610000	Сборочный инструмент, Ширина лезвия (B): 3.5 mm, Длина лезвия:
GTIN (EAN)	4050118896350	100 mm, Толщина лезвия (A): 0.6 mm
Кол.	1 ST	
Тип	SDIS SLIM 0.8X4.0X100	Версия
Заказ №	2749620000	Сборочный инструмент, Ширина лезвия (B): 4 mm, Длина лезвия:
GTIN (EAN)	4050118896367	100 mm, Толщина лезвия (A): 0.8 mm
Кол.	1 ST	

Отвертка для винтов с крестообразным шлицем, тип Phillips



Отвертка, изолированная согласно VDE, для работ на деталях, находящихся под напряжением до 1000 В AC и 1500 В DC, DIN EN 60900, IEC 900. Безопасность проверена - "GS", поштучный контроль. Лезвие из высоколегированной хромомолибденонадиевой стали, закаленное по всему объему, вороненое.

Основные данные для заказа

Тип	SDIK SLIM PH1 X 80	Версия
Заказ №	2749650000	Отвертка, Ширина лезвия (B): 1 mm, 80 mm, Толщина лезвия (A): 1
GTIN (EAN)	4050118896398	
Кол.	1 ST	
Тип	SDIK SLIM PH2 X 100	Версия
Заказ №	2749660000	Отвертка, Ширина лезвия (B): 2 mm, 100 mm, Толщина лезвия (A):
GTIN (EAN)	4050118896404	2
Кол.	1 ST	