

## PRO CASE UL



Мастерские и предприятия отдают предпочтение хорошо упорядоченным ассортиментам инструментов. Это позволяет сократить время на поиск и подготовку, а также сэкономить деньги. Weidmüller реализует эти требования в наборах изделий, которые отличаются эффективностью использования, а также высокой функциональностью. Комплекты для обжима наконечников Weidmüller, позволяющие производить резку, снятие изоляции и обжим кабельных наконечников, представляют собой по-настоящему практичный выбор при оснащении производства.

### Основные данные для заказа

Версия	Tool case with contents
Заказ №	<a href="#">2602260000</a>
Тип	PRO CASE UL
GTIN (EAN)	4050118613025
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2026-02-28T00:00:00+01:00

**PRO CASE UL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Размеры и массы**

Глубина	170 mm	Глубина (дюймов)	6.6929 inch
Высота	400 mm	Высота (в дюймах)	15.748 inch
Ширина	480 mm	Ширина (в дюймах)	18.8976 inch
Масса нетто	6563 g		

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

**Технические данные**

Описание артикула	Чемодан для инструмента
-------------------	-------------------------

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		



## PRO CASE UL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### неукомплектованный сердечниками и маркировкой (только держатель)



Мастерские и предприятия отдают предпочтение хорошо упорядоченным ассортиментам инструментов. Это позволяет сократить время на поиск и подготовку, а также сэкономить деньги. Weidmüller реализует эти требования в наборах изделий, которые отличаются эффективностью использования, а также высокой функциональностью. Комплекты для обжима наконечников Weidmüller, позволяющие производить резку, снятие изоляции и обжим кабельных наконечников, представляют собой по-настоящему практичный выбор при оснащении производства.

### Основные данные для заказа

Тип	PRO CASE LEER	Версия	
Заказ №	<a href="#">9202470000</a>	Assortment box	
GTIN (EAN)	4032248495788		
Кол.	1 ST		

### Инструменты для резки



Режущие инструменты для проводников наружным диаметром до 8, 12, 14 и 22 мм. Особая геометрия лезвия обеспечивает резку медных и алюминиевых проводников без пережата и с минимальным физическим усилием. Режущие инструменты (от КТ 8 до КТ 22) также поставляются с защитной изоляцией до 1000 В, прошедшей испытания VDE и GS, в соответствии со стандартом EN/ IEC 60900.

### Основные данные для заказа

Тип	КТ 8	Версия	
Заказ №	<a href="#">9002650000</a>	Режущий инструмент, Резак для резки одной рукой	
GTIN (EAN)	4008190020163		
Кол.	1 ST		

### Пассатижи, изоляция согласно VDE



Работы под напряжением требуют соблюдения специальных директив и использование инструментов, специально предназначенных и испытанных для такого применения. Weidmüller предлагает пользователю полный ассортимент клещей, соответствующий национальным и международным стандартам на методы испытаний. Все клещи изготавливаются и испытываются согласно DIN EN 60900. Благодаря эргономичной конструкции клещи приспособлены к форме ладони. Это обеспечивает оптимальное положение ладони, пальцы не сдавливаются, что в свою очередь не вызывает усталости при работе.

## PRO CASE UL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

Тип	KBZ 180	Версия	
Заказ №	<a href="#">9046290000</a>	Pliers	
GTIN (EAN)	4032248356485		
Кол.	1 ST		

### Кусачки-бокорезы, изоляция согласно VDE



Работы под напряжением требуют соблюдения специальных директив и использование инструментов, специально предназначенных и испытанных для такого применения. Weidmüller предлагает пользователю полный ассортимент клещей, соответствующий национальным и международным стандартам на методы испытаний. Все клещи изготавливаются и испытываются согласно DIN EN 60900. Благодаря эргономичной конструкции клещи приспособлены к форме ладони. Это обеспечивает оптимальное положение ладони, пальцы не сдавливаются, что в свою очередь не вызывает усталости при работе.

### Основные данные для заказа

Тип	SE HD 180	Версия	
Заказ №	<a href="#">9046330000</a>	Diagonal-cutting pliers	
GTIN (EAN)	4032248357635		
Кол.	1 ST		

### Плоскогубцы для телефонного кабеля, изоляция согласно VDE



Работы под напряжением требуют соблюдения специальных директив и использование инструментов, специально предназначенных и испытанных для такого применения. Weidmüller предлагает пользователю полный ассортимент клещей, соответствующий национальным и международным стандартам на методы испытаний. Все клещи изготавливаются и испытываются согласно DIN EN 60900. Благодаря эргономичной конструкции клещи приспособлены к форме ладони. Это обеспечивает оптимальное положение ладони, пальцы не сдавливаются, что в свою очередь не вызывает усталости при работе.

### Основные данные для заказа

Тип	FRZ S 160	Версия	
Заказ №	<a href="#">9046370000</a>	Pliers	
GTIN (EAN)	4032248357673		
Кол.	1 ST		

## PRO CASE UL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Инструменты



- Инструменты зачистки с автоматической саморегулировкой
- Для гибких и одножильных проводов
- Идеально подходит для проектирования заводов, железных дорог подвижного состава, ветровой энергетики, робототехники, взрывобезопасности, а также для морского транспорта, офшорной добычи и кораблестроения
- Регулировка длины зачистки с помощью концевого ограничителя
- Автоматическое открытие зажима после зачистки
- Отсутствие разделения отдельных проводов
- Легко приспособляемая для различной толщины изоляции
- Кабели с двойной изоляцией в двух операциях процесса без специальной регулировки
- Удобный саморегулирующийся режущий элемент
- Долгий срок службы
- Оптимизированная эргономичная конструкция

### Основные данные для заказа

Тип	STRIPAX	Версия
Заказ №	<a href="#">9005000000</a>	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции и резки
GTIN (EAN)	4008190072506	
Кол.	1 ST	
Тип	STRIPPER ROUND TOP	Версия
Заказ №	<a href="#">9918050000</a>	Sheathing strippers
GTIN (EAN)	4032248359165	
Кол.	1 ST	
Тип	STRIPAX ULTIMATE	Версия
Заказ №	<a href="#">1468880000</a>	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции и резки
GTIN (EAN)	4050118274158	
Кол.	1 ST	
Тип	AM 16	Версия
Заказ №	<a href="#">9204190000</a>	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции
GTIN (EAN)	4032248608133	
Кол.	1 ST	

### Crimping tools



Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

## PRO CASE UL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

Тип	PZ 10 HEX	Версия	
Заказ №	<a href="#">1445070000</a>	Инструмент для обжима наконечников, 0.25mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> ,	
GTIN (EAN)	4050118250312	Шестигранный обжим	
Кол.	1 ST		

### Комплект торцовых ключей



Торцовый ключ из хромованадиевой стали, закаленной по всему объему, изготовлен согласно DIN ISO 2636 L (DIN 911), высококачественная обработка поверхности.

### Основные данные для заказа

Тип	SK WSD-S 1,5-10,0	Версия	
Заказ №	<a href="#">9008850000</a>	Mounting tool	
GTIN (EAN)	4032248266609		
Кол.	1 ST		

### Комплекты неизолированных отверток



Отвертка SoftFinish производства Weidmüller, общего назначения, лезвие из высоколегированной хромомолибденованадиевой стали, закаленное по всему объему, с матовым хромированием.

### Основные данные для заказа

Тип	SD SET S2.5-5.5/PH1/2	Версия	
Заказ №	<a href="#">2749200000</a>	Комплект отверток	
GTIN (EAN)	4050118895506		
Кол.	1 ST		

## PRO CASE UL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Комплекты отверток



Отвертка, изолированная согласно VDE, для работ на деталях, находящихся под напряжением до 1000 В AC и 1500 В DC, DIN EN 60900, IEC 900. Безопасность проверена - "GS", поштучный контроль. Лезвие из высоколегированной хромомолибденованадиевой стали, закаленное по всему объему, вороненое.

### Основные данные для заказа

Тип	SDI SET SLIM S3.5-6.5/P...	Версия	
Заказ №	<a href="#">2749580000</a>	Сборочный инструмент	
GTIN (EAN)	4050118896329		
Кол.	1 ST		

### Ключ для электрошкафа



Обжатые провода, в соответствующих соединительных коробках, могут быть закреплены методом непосредственной вставки или с помощью винтовых соединений. Weidmüller предлагает широкий спектр инструментов для затяжки.

### Основные данные для заказа

Тип	CROSS-KEY UNIVERSAL	Версия	
Заказ №	<a href="#">9918130000</a>	Universal key	
GTIN (EAN)	4032248371112		
Кол.	1 ST		

### с ЖК-дисплеем



Основная задача указателя напряжения - обнаружение обесточенных участков. 2-полюсный указатель напряжения - единственный сертифицированный контрольный инструмент, соответствующий требованиям Закона об охране труда.

- С жидкокристаллическим дисплеем
- Согласно норме VDE
- Высокая электрическая прочность при пиковом напряжении
- Контрольный инструмент, подходящий для любой области применения

## PRO CASE UL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

Тип	VT DIGI PRO	Версия
Заказ №	<a href="#">9918870000</a>	Инструменты для тестирования, Двухполюсный индикатор
GTIN (EAN)	4032248405756	напряжения
Кол.	1 ST	

### Бесконтактный индикатор напряжения



- Срабатывает при удалении от 4 мм
- посредством емкостных методов, не требующих протекания тока
- Невидимый обрыв кабеля можно выявить с отклонением в несколько миллиметров
- Определяет находящиеся под напряжением провода штепсельных розеток, кабельных барабанов, распределителей и т. д.
- Индикация: визуальная, а также визуальная и звуковая
- Включая функцию карманного фонаря для VT LCL

### Основные данные для заказа

Тип	VT LCL	Версия
Заказ №	<a href="#">2436670000</a>	Инструменты для тестирования, Кабелеискатель
GTIN (EAN)	4050118450033	
Кол.	1 ST	

### Пробник



Полностью изолированные пластмассовые корпуса указателей прохождения тока выполнены из небьющегося, ударопрочного материала и, таким образом, идеально подходят для ежедневного применения даже в тяжелых условиях. Встроенный карманный фонарь облегчает быстрый и точный поиск поврежденных проводов. Проверка прохождения тока может сопровождаться как визуальной, так и звуковой индикацией.

### Основные данные для заказа

Тип	VT CTL	Версия
Заказ №	<a href="#">2436690000</a>	Инструменты для тестирования, Испытательное устройство
GTIN (EAN)	4050118450040	
Кол.	1 ST	

## PRO CASE UL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Ассортимент кабельных наконечников с изоляцией



Ящик, заполненный кабельными наконечниками с изоляцией:

- В цветовом коде Weidmüller
- Цветовой код согласно DIN

#### Основные данные для заказа

Тип	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	Версия	
Заказ №	<a href="#">9025430000</a>	Набор кабельных наконечников, Ящик, Цветовой код: DIN	
GTIN (EAN)	4008 190337 162		
Кол.	1 ST		

### Контрольно-измерительные приборы



Прецизионные инструменты производства Weidmüller находят применение во всем мире.

Компания Weidmüller, осознавая эту ответственность, предлагает своим клиентам обширный пакет услуг.

После множества рабочих циклов в ходе ежедневного применения инструменты также должны обеспечивать неизменно высокое качество обработки. Поэтому компания Weidmüller предлагает своим клиентам услугу по сертификации инструментов. Посредством этого метода технического контроля Weidmüller гарантирует функциональность и качество своих инструментов.

#### Основные данные для заказа

Тип	FLEXIMET 5 M	Версия	
Заказ №	<a href="#">2534210000</a>	Measuring tape	
GTIN (EAN)	4050 118545975		
Кол.	1 ST		