## Справочный листок технических дан-

#### **TS TTB 6 BR**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Полный набор принадлежностей в линейке трансформаторных клеммных колодок (TTB) Klippon® Connect подобран наилучшим образом, до мельчайших деталей. Это упрощает монтаж и обеспечивает соблюдение обязательных норм. Все функциональные и значимые для безопасности компоненты надежно подключены к клеммам. Это повышает надежность цепей трансформатора тока и напряжения при установке и обслуживании.

#### Основные данные для заказа

Версия	Разъем (клемма), Глубина вставки: 11.5 mm, Глубина: 51.3 mm
Заказ №	<u>2715540000</u>
Тип	TS TTB 6 BR
GTIN (EAN)	4050118769609
Кол.	48 Штука

### Справочный листок технических данных

#### **TS TTB 6 BR**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

ROHS	Соответствовать			
Paamanti u maceti				
Размеры и массы				
Глубина	51.3 mm	Глубина (дюймов)	2.0197 inch	
Высота	9.4 mm	Высота (в дюймах)	0.3701 inch	
Ширина	6.3 mm	Ширина (в дюймах)	0.248 inch	
Масса нетто	0 g			
Температуры	,			
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура при длительном	-60 °C	
<del>-</del>	100.00	использовании, мин.		
Температура при длительном использовании, макс.	130 °C			
Экологическое соответств	ие изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без искл	Ючения		
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%			
Дополнительные техничес	сие данные		<u> </u>	
Вид крепления	втычной	Провородинос на веривосациинали	иости <b>Н</b> от	
вид крепления	втычнои	Проверенное на взрывозащищенн исполнение	юсть пет	
Вид монтажа	Вилка			
Общие сведения				
Температурный диапазон, макс	130 °C			
Размеры				
Глубина вставки	11.5 mm			
	1	, ,	<u> </u>	
Основной материал	Материал Wemid	Цветовой код	коричневый	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0			
Классификации				
ETIM 6 O	EC002848	ETIM 7.0	EC002949	
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC002848 EC002848	ETIM 7.0	EC002848 EC002848	
ETIM 10.0	EC002848 EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-11-92	
EVENUE IV.V		ECEMOU IT.U	Z1-ZJ-UJ-3U	

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных


## Weidmüller **₹**

**TS TTB 6 BR** 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com







# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Изображения

