Справочный листок технических дан-

Weidmüller **3**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

CABTITE BP 35MM PA

Similar to illustration

Заглушки используются для надежного блокирования неиспользуемых кабельных проходок в уплотняющих элементах.

Основные данные для заказа

Версия	Blind plug, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, красный, Высота: 35 mm, Ширина: 35 mm, Глубина: 35 mm, -60 °C100 °C, IP66
Заказ №	2652480000
Тип	CABTITE BP 35MM PA
GTIN (EAN)	4050118662580
Кол.	10 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты				
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Глубина	35 mm	Глубина (дюймов)	1.378 inch	
Высота	35 mm	Высота (в дюймах)	1.378 inch	
Ширина	35 mm	Ширина (в дюймах)	1.378 inch	
Длина	35 mm	Длина (в дюймах)	1.378 inch	
Диаметр	35 mm	Масса нетто	12.3 g	
Температуры				
Рабочая температура	-60 °C100 °C			
Экологическое соответств	ие изделия		<u> </u>	
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%			
Общая информация				
Наружный диаметр кабеля, макс.	35 mm	Наружный диаметр кабеля, мин.	35 mm	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Галогены	Нет	
Вид защиты	IP66	Основной материал	Полиамид	
Классификации				
ETIM 0.0	5000070	ETIMA 7.0	E0000076	
	EC000879	ETIM 7.0	EC000879	
ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879	
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC000879 EC000879	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC000879 27-14-44-21	
ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC000879 EC000879 27-14-44-21	ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC000879 27-14-44-21 27-14-44-21	
ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	EC000879 EC000879 27-14-44-21 27-14-44-21	ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	EC000879 27-14-44-21 27-14-44-21 27-14-08-07	
ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	EC000879 EC000879 27-14-44-21	ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC000879 27-14-44-21 27-14-44-21	