

## DEK 5/8 PLUS FWZ 41-50



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов. Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.

- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

### Основные данные для заказа

Версия	Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 8 мм, Шаг в мм (P): 8.00 Weidmueller, белый
Заказ №	<a href="#">2748000000</a>
Тип	DEK 5/8 PLUS FWZ 41-50
GTIN (EAN)	4050118891713
Кол.	800 Штука

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Высота	5 mm	Высота (в дюймах)	0.1968 inch
Ширина	8 mm	Ширина (в дюймах)	0.315 inch
Масса нетто	0.08 g		

**Температуры**

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%		
Углеродный след продукта	Производственный цикл	0,001 kg CO2 eq.	

**Маркировочные элементы для разъемов**

Шаг в мм (P) 8.00 mm

**Общие данные**

Ориентация печатных символов	горизонтально		
Ширина	8 mm		
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		
Температурный диапазон, макс..	100 °C		
Температурный диапазон, мин.	-40 °C		
Цветовой код	белый		
Галогены	Нет		
Основной материал	Полиамид 66		
Цвет печати	черный		
Напечатанные символы	Цифры		
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	MultiCard	
Количество маркировочных элементов 1 MultiCard = Terminal marker на комбинацию			
Температурный диапазон вставки	-40...100 °C		
Установка / Изготовитель	Weidmueller		

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

**DEK 5/8 PLUS FWZ 41-50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



**Чертеж**

