

HDC C COAX 75 M



Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

Основные данные для заказа

Версия	Штекер, Золото
Заказ №	2748690000
Тип	HDC C COAX 75 M
GTIN (EAN)	4050118890648
Кол.	10 Штука

HDC C COAX 75 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Длина	23 mm	Длина (в дюймах)	0.9055 inch
Масса нетто	2.4 g		

Температуры

Предельная температура -55 °C ... 135 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Общие данные

Диаметр контакта, вилка Ø	4.8 mm	Длина снятия изоляции Измерительное соединение	2.5 mm
Вид соединения	Соединение под пайку	Исполнение вставки	COAX
Цветовой код	золото	Поверхность	Золото
Циклы коммутации	≥ 500	Тип	Штекер
Основной материал	Сплав медный	Способ изготовления	круглый

Классификации

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

HDC C COAX 75 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Электрические модули



Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MCOAX 4 MC	Версия	
Заказ №	2748540000	Модуль, 48 V, 1.5 A, Количество полюсов: 4, Обжимное	
GTIN (EAN)	4050118890754	соединение, Штекер, Требуемые вставные слоты: 1	
Кол.	5 ST		

СТХ / НТГ / НТХ



Инструменты для обжима коаксиальных разъемов

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Тип	HTX 188	Версия	
Заказ №	9011990000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,	
GTIN (EAN)	4008190026066	Шестигранный обжим	
Кол.	1 ST		