

**HDC C HS BM0.2-0.5 AU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

**Основные данные для заказа**

Версия	Гнездо, Золото, 0.2 - 0.5 mm <sup>2</sup>
Заказ №	<a href="#">2748720000</a>
Тип	HDC C HS BM0.2-0.5 AU
GTIN (EAN)	4050118890631
Кол.	100 Штука

**HDC C HS BM0.2-0.5 AU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Длина	13.7 mm	Длина (в дюймах)	0.5394 inch
Масса нетто	0.22 g		

**Температуры**

Предельная температура -55 °C ... 130 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

**Общие данные**

Диаметр контакта, вилка Ø	1 mm	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 24
Длина снятия изоляции Измерительное соединение	4 mm	Вид соединения	Обжимное соединение
Исполнение вставки	DSUB	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 20
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	0.5 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.2 mm <sup>2</sup>
Поверхность	Золото	Циклы коммутации	≥ 200
Тип	Гнездо	Основной материал	Сплав медный
Серия	ModuPlug	Способ изготовления	круглый
Сечение соединительного провода	0.2 - 0.5 mm <sup>2</sup>	Материал контакта	Сплав медный

**Важное примечание**

Сведения об изделии {Reference (Object) not found: productproduct2924645127791}

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

**HDC C HS BM0.2-0.5 AU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

Die Einstellungen am Locator zum crimpen			
crimp contact type	locator Position	wire size	tool setting
HDC C HS BM0.08-0.12 AU	7	AWG 24	0.75 mm
		AWG 26	0.70 mm
		AWG 28	0.65 mm
HDC C HS BM0.02-0.5 AU	7	AWG 20	0.80 mm
		AWG 22	0.75 mm
		AWG 24	0.70 mm
HDC C HS SM0.08-12 AU	8	AWG 24	0.75 mm
		AWG 26	0.70 mm
		AWG 28	0.65 mm
HDC C HS SM0.2-0.5 AU	8	AWG 20	0.80 mm
		AWG 22	0.75 mm
		AWG 24	0.70 mm

## HDC C HS BM0.2-0.5 AU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Электрические модули



#### Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

### Основные данные для заказа

Тип	HDC MGBIT 8 FC	Версия
Заказ №	<a href="#">2748530000</a>	Модуль данных, 50 V, 5 A, Cat. 6A, Количество полюсов: 8,
GTIN (EAN)	4050118890839	Обжимное соединение, Гнездо, Требуемые вставные слоты: 1
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MBUS HS 8 F	Версия
Заказ №	<a href="#">2748640000</a>	Использование данных, 50 V, 5 A, Количество полюсов: 8,
GTIN (EAN)	4050118890686	Обжимное соединение, Гнездо, Требуемые вставные слоты: 0
Кол.	1 ST	

### Инструменты



Полный ассортимент для универсальной прокладки кабелей передачи данных на месте: от специализированных инструментов до соединителей с кодировкой Cat.#5 D и Cat.#6 X, а также защитной оболочкой для проводов. Эти компоненты обеспечивают надежные соединения данных на месте. Прекрасный выбор для промышленности — быстрый монтаж и максимальная универсальность.

### Основные данные для заказа

Тип	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	Версия
Заказ №	<a href="#">2592650000</a>	Crimping tool for contacts
GTIN (EAN)	4050118603774	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MBUS CL X/D0.09/0.5	Версия
Заказ №	<a href="#">3125010000</a>	Locator for crimping tool
GTIN (EAN)	4099987279550	
Кол.	1 ST	

**HDC C HS BM0.2-0.5 AU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Аксессуары**

**Инструменты для извлечения контактов**



Компания Weidmüller предлагает широкий выбор инструментов для обжима, для извлечения контактов и для работы с оптоволокном.

**Основные данные для заказа**

Тип	REMOVAL TOOL HS	Версия	
Заказ №	<a href="#">3131280000</a>		
GTIN (EAN)	4099987323819		
Кол.	1 ST		