

HDC MXCC5 4X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



В дополнение к сверхмощным разъемам RockStar® включает в себя соответствующие аксессуары для эффективной, функциональной и безопасной прокладки кабелей в системах, например, в системах кодирования, зажимах экранов, крышках и ремкомплектах уплотнений

Основные данные для заказа

Версия	Cross-connector bridge, Heavy duty connector assemblies
Заказ №	2709740000
Тип	HDC MXCC5 4X
GTIN (EAN)	4050118805680
Кол.	50 Штука

HDC MXCC5 4X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Масса нетто	3.4 g
-------------	-------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Исполнение	Для модуля ModuPlug MHE 4X	Основной материал	PA 66/6
------------	-------------------------------	-------------------	---------

Классификации

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC MXCC5 4X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessories

www.weidmueller.com

Электрические модули



Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

Основные данные для заказа

Тип	HDC MHE 4X FP	Версия
Заказ №	2636060000	Модуль сигналов, 250 V, 16 A, Количество полюсов: 4, PUSH IN с
GTIN (EAN)	4050118692808	исполнительным устройством, Гнездо, Требуемые вставные слоты:
Кол.	1 ST	0.5
Тип	HDC MHE 4X MP	Версия
Заказ №	2636070000	Модуль сигналов, 250 V, 16 A, Количество полюсов: 4, PUSH IN с
GTIN (EAN)	4050118692815	исполнительным устройством, Штифт, Требуемые вставные слоты:
Кол.	1 ST	0.5
Тип	HDC MHE 4X2 FP	Версия
Заказ №	2636080000	Модуль сигналов, 250 V, 16 A, Количество полюсов: 4, PUSH IN с
GTIN (EAN)	4050118692822	исполнительным устройством, Гнездо, Требуемые вставные слоты:
Кол.	1 ST	0.5
Тип	HDC MHE 4X2 MP	Версия
Заказ №	2636090000	Модуль сигналов, 250 V, 16 A, Количество полюсов: 4, PUSH IN с
GTIN (EAN)	4050118692839	исполнительным устройством, Штифт, Требуемые вставные слоты:
Кол.	1 ST	0.5