Справочный листок технических дан-

KCMA 5-1000-5A-5VA-0.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Токовые трансформаторы для переоснащения Отличительные особенности:

- особенно подходит для использования в труднодоступных местах
- не требуется резать основные проводники
- Развертывание токового трансформатора без дополнительных инструментов

Основные данные для заказа

Версия	Первичный ток: 1000 А, Вторичный ток, макс.:	
	5 A, Нагрузка: 5 VA, Класс точности: 0,5, Транс-	
	форматор тока с разъемным сердечником	
Заказ №	<u>2753400000</u>	
Тип	KCMA 5-1000-5A-5VA-0.5	
GTIN (EAN)	4050118896640	
Кол.	1 Штука	
Производитель	MBS AG	

Справочный листок технических данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

KCMA 5-1000-5A-5VA-0.5

Технические данные

ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Глубина	58 mm	Глубина (дюймов)	2.2835 inch	
Высота	158 mm	Высота (в дюймах)	6.2205 inch	
	125 mm	Ширина (в дюймах)	4.9212 inch	
VI асса нетто	1069 g	ширина (в дюншах)	1.02 12 11011	
Гемпературы				
Гемпература хранения		Рабочая температура	-5 °C40 °C	
Экологическое соответст	вие изделия		(
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключ	ения		
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%			
Размеры проводов под на	пряжением			
Гип провода	Только изолированный провод	Провод круглого сечения	55.00 mm	
Рейка	50 x 80 mm	Место установки	Использование внутри помещений	
Технические характерист	ики			
n c	0.5	n	IDOO	
Длина кабеля	0.5 m	Вид защиты	IP20	
Номинальная частота	50 Hz			
Электрические характери	стики			
Класс точности	0,5	Вторичный ток	05 A	
Нагрузка	5 VA	Первичный ток	1000 A	
Соответствие стандартам	по изоляции			
2	JEG 04000 0 0040	v	0.5	
Стандартный	IEC 61869-2: 2012	Класс точности	0,5	
Классификации				
ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048	
TIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048	
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02	
ECLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02	
ECLASS 11.0	27-21-03-02	ECLASS 12.0	27-21-09-02	
	2, 2, 00 02	LOD 100 12.0	21210002	
ECLASS 13.0	27-21-09-02	ECLASS 14.0	27-21-09-02	

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **3**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

KCMA 5-1000-5A-5VA-0.5

Изображения



