Справочный листок технических дан-

CUTFIX PRO FEEDER



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





- Для автоматической обрезки отдельных проводов по длине
- Высокая воспроизводимость благодаря прецизионному сервоприводу пост. тока
- Интерфейс для управления автоматической кабелерезкой с помощью IBM-совместимых ПК

Основные данные для заказа

Версия	Автоматические машины, Автоматическая
	машина для резки
Заказ №	<u>2797200000</u>
Тип	CUTFIX PRO FEEDER
GTIN (EAN)	4064675213215
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертифи	ікаты
---------	-------

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	370 mm	Глубина (дюймов)	14.5669 inch
Высота	250 mm	Высота (в дюймах)	9.8425 inch
Ширина	300 mm	Ширина (в дюймах)	11.811 inch
Масса нетто	13000 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если	6c, 7a, 7cl
применимо/известно)	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Автоматы для отрезки

Присоединяемая мощность	0.1 kW	Предварительный выбор количества, макс.	Код количества регулируемой детали
Привод	электрический	Клавиатура	Сенсорный дисплей
Дисплей индикатора	ЖК-дисплей	Предварительный выбор длины, макс.	999999 mm
Предварительный выбор длины, мин.	1 mm	Программное обеспечение	для обмена данными с IBM-совместимыми ПК
Отверстие (макс. диаметр)	Наружный диаметр 8 мм	Электрическое подключение	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
Многожильные / одножильные отдельные провода	макс. 10 мм2 / макс. 2,5 мм2		

Классификации

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 9.0	17-13-01-01
ECLASS 9.1	17-13-01-03	ECLASS 10.0	17-13-01-03
ECLASS 11.0	17-13-01-01	ECLASS 12.0	17-13-01-01
ECLASS 13.0	17-13-01-01	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных



Weidmüller **3**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

CUTFIX PRO FEEDER

Аксессуары

Принадлежности / запасные части



- Для автоматической обрезки отдельных проводов по длине
- Высокая воспроизводимость благодаря прецизионному сервоприводу пост. тока
- Интерфейс для управления автоматической кабелерезкой с помощью IBM-совместимых ПК

Основные данные для заказа

 Тип
 AIMESA V CUTFIX
 Версия

 Заказ №
 9054740000
 Аксессуар, Заменяемая деталь

 GTIN (EAN)
 4032248104512

 Кол.
 1 ST