

Справочный листок технических данных

CUTFIX PRO FEEDER

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Для автоматической обрезки отдельных проводов по длине
- Высокая воспроизводимость благодаря прецизионному сервоприводу пост. тока
- Интерфейс для управления автоматической кабеле-резкой с помощью IBM-совместимых ПК

Основные данные для заказа

Версия	Автоматические машины, Автоматическая машина для резки
Заказ №	2797200000
Тип	CUTFIX PRO FEEDER
GTIN (EAN)	4064675213215
Кол.	1 Штука



CUTFIX PRO FEEDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



RoHS

Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	370 mm	Глубина (дюймов)	14.5669 inch
Высота	250 mm	Высота (в дюймах)	9.8425 inch
Ширина	300 mm	Ширина (в дюймах)	11.811 inch
Масса нетто	13000 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Автоматы для отрезки

Присоединяемая мощность	0.1 kW	Предварительный выбор количества, макс.	Код количества регулируемой детали
Привод	электрический	Клавиатура	Сенсорный дисплей
Дисплей индикатора	ЖК-дисплей	Предварительный выбор длины, макс.	999999 mm
Предварительный выбор длины, мин.	10 mm	Программное обеспечение	для обмена данными с IBM-совместимыми ПК
Отверстие (макс. диаметр)	Наружный диаметр 8 mm	Электрическое подключение	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
Многожильные / одножильные отдельные провода	макс. 10 mm ² / макс. 2,5 mm ²		

Классификации

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

CUTFIX PRO FEEDER

www.weidmueller.com

Аксессуары

Принадлежности / запасные части



- Для автоматической обрезки отдельных проводов по длине
- Высокая воспроизводимость благодаря прецизионному сервоприводу пост. тока
- Интерфейс для управления автоматической кабелерезкой с помощью IBM-совместимых ПК

Основные данные для заказа

Тип	AIMESA V CUTFIX	Версия
Заказ №	9054740000	Аксессуар, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4032248104512	
Кол.	1 ST	