Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Токовые трансформаторы для переоснащения Отличительные особенности:

- особенно подходит для использования в труднодоступных местах
- не требуется резать основные проводники
- Развертывание токового трансформатора без дополнительных инструментов

Основные данные для заказа

Версия	Первичный ток: 750 А, Вторичный ток, макс.: 5 А, Нагрузка: 2 VA, Класс точности: 1, Трансфор	
	матор тока с разъемным сердечником 2728110000	
Тип	KCMA-8-750-5A-2VA1	
GTIN (EAN)	4050118810707	
Кол.	1 Штука	
Производитель	MBS AG	

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	58 mm	Глубина (дюймов)	2.2835 inch
, Высота	198 mm	Высота (в дюймах)	7.7953 inch
Ширина	155 mm	Ширина (в дюймах)	6.1024 inch
Масса нетто	1500 g		
Температуры			
Температура хранения		Рабочая температура	
Экологическое соответствие	изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключ	Д ШИД	
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0.1 wt%	CHINIA	
	,		
Размеры проводов под напря	жением		
Тип провода	Только изолированный провод	Провод круглого сечения	80.00 mm
Рейка	80 x 120 mm	Место установки	Использование внутри помещений
Технические характеристики	1		
Вид защиты	IP20	Класс изоляции	E
Номинальный непрерывный тепловой		Номинальная частота	50 Hz
ток Ітепловой	1,2 X IHOM.	Поминальная частота	50 112
Электрические характеристь	1КИ		
V по со тоши ости	1	Propulling row	05 A
Класс точности Нагрузка	2 VA	Вторичный ток Первичный ток	750 A
i iai pyska	ZVA	Первичный ТОК	730 A
Соответствие стандартам по	изоляции		
Стандартный	EN 60044/1	Класс точности	1
Классификации			
ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02
ECLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02
ECLASS 11.0	27-21-09-02	ECLASS 12.0	27-21-09-02
ECLASS 13.0	27-21-09-02	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных



KCMA-8-750-5A-2VA1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения