

PC RC M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Защитные колпачки, подходящие для FieldPower и семейства WIPL, с круглым разъемом

Основные данные для заказа

Заказ №	2820090000
Тип	PC RC M
GTIN (EAN)	4064675591405

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E307231

Размеры и массы

Масса нетто	3 g
-------------	-----

Температуры

Температура хранения	Температура окружающей среды	-25 °C... 125 °C
Рабочая температура	-40 °C... 85 °C	

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

PB46 Общие технические данные

Основной материал корпуса	PA 66	Вид защиты	IP67
---------------------------	-------	------------	------

Технические характеристики кабеля

Напряжения развязки	< 500 В (корпус/PE)
---------------------	---------------------

Общие стандарты

Сертификат № (cULus)	E307231
----------------------	---------

Общие данные

Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Вид защиты	IP67
-----------------------------	-----	------------	------

Классификации

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		

PC RC M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Соединитель штекера – винтовая система



Цилиндрические соединители с винтовой системой характеризуются компактной конструкцией. Это обеспечивает широкий спектр их применения в самых разных отраслях. Они доступны как в виде штекеров, так и в виде гнезд.

Основные данные для заказа

Тип	RC F P2 SP	Версия	
Заказ №	2903200000		
GTIN (EAN)	4099986 122376		
Кол.			

Соединители пост. тока



Цилиндрические соединители с винтовой системой характеризуются компактной конструкцией. Это обеспечивает широкий спектр их применения в самых разных отраслях. Они доступны как в виде штекеров, так и в виде гнезд.

Основные данные для заказа

Тип	RC F P2 M20 SP	Версия	
Заказ №	2860640000		
GTIN (EAN)	4064675576655		
Кол.			