Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Основные данные для заказа

Заказ №	2830780000	
Тип	SAI-WDF-M12-4P-T-COD-M16	
GTIN (EAN)	4064675389149	
Кол.	1 Штука	

Справочный листок технических данных

SAI-WDF-M12-4P-T-COD-M16



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты	саты
-------------	------

Допуски к эксплуатации	11	. IIK
	$C \in \mathcal{F}$	us CA

ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<u>Caйт UL</u>
Сертификат № (cURus)	E92202

Размеры и массы

Масса нетто 21.12 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Количество полюсов	4	Кодировка	T-coded
Поверхность контакта	позолоченный	Вид соединения	Винтовое соединение
Основной материал корпуса	CuZn, никелированный	Материал контакта	CuZn
Номинальное напряжение	63 V	Номинальный ток	12 A
Вид защиты	IP65, IP67, IP68		≥ 100
Степень загрязнения	3	Кабельный ввод	M 12
Экранированное соединение	Да	Диапазон температур корпуса	-25+85 °C

Стандарты

Стандарт, материал изоляции	IEC 60664-1	Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-2-111

Общие технические данные

Количество полюсов	4	Кодировка	T-coded
Соединительная резьба	Гнездо М12, Штекер М12	Поверхность контакта	позолоченный
Вид соединения	Винтовое соединение	Основной материал корпуса	CuZn, никелированный
Материал контакта	CuZn	Номинальное напряжение	63 V
Номинальный ток	12 A		IP65, IP67, IP68
Циклы коммутации	≥ 100	Степень загрязнения	3
Кабельный ввод	M 12	Диапазон температур корпуса	-25+85 °C

Классификации

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 9.0	27-44-01-06
ECLASS 9.1	27-44-01-06	ECLASS 10.0	27-44-01-06
ECLASS 11.0	27-44-01-06	ECLASS 12.0	27-44-01-06
ECLASS 13.0	27-44-01-06	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

SAI-WDF-M12-4P-T-COD-M16



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

Изображения


Изображение изделия



Габаритный чертеж



Детальный чертеж



Plug

Схема контактов






Схема контактов



Socket

Разрез узла в сборе



Справочный листок технических данных

Weidmüller **3**

SAI-WDF-M12-4P-T-COD-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Схема соединений

