

SFX-M 11/60-5 LRP AL SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Версия	MetalliCard, Маркировка проводов и кабелей, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm, по желанию клиента
Заказ №	2859580000
Тип	SFX-M 11/60-5 LRP AL SDR
GTIN (EAN)	4064675572367
Кол.	1 Штука

SFX-M 11/60-5 LRP AL SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	0.8 mm	Глубина (дюймов)	0.0315 inch
Высота	60 mm	Высота (в дюймах)	2.3622 inch
Ширина	11 mm	Ширина (в дюймах)	0.4331 inch
Масса нетто	0.85 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-55...130 °C
--------------------------------	--------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Поперечное сечение соединительного провода, макс.	500 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	16 mm ²
Наружный диаметр провода, макс.	40 mm	Наружный диаметр провода, мин.	7 mm
Проход кабельной стяжки	Плоская	Наружный диаметр провода	7 - 40 mm
Сечение соединительного провода	16 - 500 mm ²		

Общие данные

Количество на лист	1
Вид печати	По заказу клиента
Исполнение	без содержания галогенов
Ширина	11 mm
Температурный диапазон, макс..	130 °C
Температурный диапазон, мин.	-55 °C
Цветовой код	по желанию клиента
Основной материал	Анодированный алюминий
Напечатанные символы	Требуется файл M-Print PRO
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки MetalliCard
Размер маркировочной области	11.2 x 45 mm
Рекомендованные отрасли промышленности совместимый принтер	Технологические линии, Энергетика
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 MetalliCard = Conductor and cable markers
Температурный диапазон вставки	-55...130 °C

Классификации

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

SFX-M 11/60-5 LRP AL SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

