Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Концевые пластины крепятся к открытой стороне последней клеммы перед концевым стопором. Благодаря использованию концевой пластины обеспечивается работоспособность клеммы и заданное расчетное напряжение. Гарантируется защита от прикосновения к деталям, находящимся под напряжением, и таким образом клеммы безопасны для прикосновения.

Основные данные для заказа

Версия	Концевая пластина для клемм, Темно-бежевый, Высота: 76.05 mm, Ширина: 2 mm, V-0, Мате- риал Wemid, с фиксатором: Да
Заказ №	<u>2874800000</u>
Тип	SEP 3C 4
GTIN (EAN)	4064675649830
Кол.	20 Штука

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-25-03-01

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы	'		
Глубина	34.05 mm	Глубина (дюймов)	1.3405 inch
Высота	76.05 mm	Высота (в дюймах)	2.9941 inch
Ширина	2 mm	Ширина (в дюймах)	0.0787 inch
Масса нетто	2.65 g		
Температуры			,
Температура хранения	-25 °C	Температура при длительном	-60 °C
	10000	использовании, мин.	
Температура при длительном использовании, макс.	130 °C		
Экологическое соответст	вие изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключе		
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0.1 wt%	ния	
REACH SVIIC	пет SVПС выше U, I Wt%		
V	□	0.005 1 000	
Углеродный след продукта	Производственный цикл	0.025 kg CO2 eq.	
	i i	0.025 kg CO2 eq.	
Углеродный след продукта Дополнительные техничес с фиксатором	ские данные	0.025 kg CO2 eq.	
Дополнительные техничес с фиксатором	ски е данные Да	0.025 kg CO2 eq.	
Дополнительные техничес с фиксатором	ски е данные Да	0.025 kg CO2 eq.	
Дополнительные техничес с фиксатором Характеристики материал	ские данные Да Ia		Темно-бежевый
	ски е данные Да	0.025 kg CO2 eq.	
Дополнительные техничес с фиксатором Характеристики материал Основной материал Класс пожаростойкости UL 94	ские данные Да Ia Материал Wemid		
Дополнительные техничес с фиксатором Характеристики материал Основной материал Класс пожаростойкости UL 94	ские данные Да Ia Материал Wemid		
Дополнительные техничес с фиксатором Характеристики материал Основной материал Класс пожаростойкости UL 94 Классификации	ские данные Да Ia Материал Wemid		
Дополнительные техничес с фиксатором Характеристики материал Основной материал Класс пожаростойкости UL 94 Классификации	Да Материал Wemid V-0	Цветовой код	Темно-бежевый
Дополнительные техничес с фиксатором Характеристики материал Основной материал Класс пожаростойкости UL 94 Классификации ETIM 6.0 ETIM 8.0	Да Материал Wemid V-0 EC000886	Цветовой код ЕТІМ 7.0 ЕТІМ 9.0	Темно-бежевыі ЕСООО886 ЕСООО886
Дополнительные техничес с фиксатором Характеристики материал Основной материал	Да Материал Wemid V-0 EC000886 EC000886	Цветовой код ЕТІМ 7.0	Темно-бежевый EC000886 EC000886 27-14-11-33
Дополнительные техничес с фиксатором Характеристики материал Основной материал Класс пожаростойкости UL 94 Классификации ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	Да Материал Wemid V-0 EC000886 EC000886 EC000886	Цветовой код ЕТІМ 7.0 ЕТІМ 9.0 ECLASS 9.1	Темно-бежевыі ЕСООО886 ЕСООО886

ECLASS 15.0

ECLASS 14.0

27-25-03-01