Справочный листок технических дан-

CC 74/101 MM WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Для стандартизированных компонентов: СС Наш систематически обновляемый ассортимент изделий включает этикетки для идентификации стандартизированных компонентов, а также универсальные и привычные форматы, такие как маркировочный элемент СС 85/54 для создания заводских табличек. Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Резные материалы для разных требований
- Возможность использования с оборудованием многих производителей
- Маркировочные элементы для устройств с привычным дизайном

Основные данные для заказа

Версия	ClipCard, Маркировочные элементы для устройств, 74 x 101 mm, белый	
Заказ №	<u>2885750000</u>	
Тип	CC 74/101 MM WS	
GTIN (EAN)	4064675854357	
Кол.	250 Штука	

Справочный листок технических данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

CC 74/101 MM WS

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать	Соответствовать		
Размеры и массы				
Глубина	0.1 mm	Глубина (дюймов)	0.0039 inch	
Высота	74 mm	Высота (в дюймах)	2.9134 inch	
Ширина	101 mm	Ширина (в дюймах)	3.9764 inch	
Масса нетто	0.01 a			

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для устройств

Галогены	Нет	

Общие данные

Клей	Акрилат, клейкие	Исполнение	самоклеящийся
Ширина	101 mm	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Температурный диапазон, макс	120 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Цветовой код	белый	Галогены	Нет
Основной материал	Полиэстер	Напечатанные символы	пустой

Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Статус каталога / Изображения