Справочный листок технических дан-

SDIPM PH2 X 100



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Отвертка, изолированная согласно VDE, для работ на деталях, находящихся под напряжением до 1000 В АС и 1500 В DC, DIN EN 60900, IEC 900. Безопасность проверена - "GS", поштучный контроль. Лезвие из высоколегированной хромомолибденованадиевой стали, закаленное по всему объему, вороненое.

Основные данные для заказа

| Версия | Отвертка, Ширина лезвия (B): 2 mm, 100 mm, |
|------------|--|
| | Толщина лезвия (А): 2 |
| Заказ № | <u>2749970000</u> |
| Тип | SDIPM PH2 X 100 |
| GTIN (EAN) | 4050118897272 |
| Кол. | 1 Штука |

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



| Ширина | 215 mm | Ширина (в дюймах) | 8.4645 inch |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Масса нетто | 81.84 a | | |

Экологическое соответствие изделия

| Состояние соответствия RoHS | Не затронуто |
|-----------------------------|-----------------------|
| REACH SVHC | Heт SVHC выше 0,1 wt% |

Технические данные

| Описание артикула | Изолированная | Исполнение | прямой |
|-------------------|------------------------|------------|--------|
| | отвертка для винтов с | | |
| | крестообразным шлице | M, | |
| | тип Phillips, размер 2 | | |

Инструменты для затяжки

| Ширина лезвия (В) | 2 mm | Форма | Крестообразный шлиц, |
|--|------|--------------|----------------------|
| | | · | Philips, круглый |
| Размер | 2 | Длина лезвия | 100 mm |
| Размер лезвия для винтов с крестообразным шлицем | 2 | | |

Классификации

| ETIM 6.0 | EC000144 | ETIM 7.0 | EC000144 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000144 | ETIM 9.0 | EC000144 |
| ETIM 10.0 | EC000144 | ECLASS 9.0 | 21-04-04-06 |
| ECLASS 9.1 | 21-04-04-06 | ECLASS 10.0 | 21-04-04-06 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-04-06 | ECLASS 12.0 | 21-04-04-06 |
| ECLASS 13.0 | 21-04-04-06 | ECLASS 14.0 | 21-04-04-06 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-04-06 | | |

Статус каталога / Изображения