## Справочный листок технических дан-

#### KCMA-18-125-1A-0.5VA-1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### Изображение изделия, Подобно иллюстрации





Токовые трансформаторы для переоснащения Отличительные особенности:

- особенно подходит для использования в труднодоступных местах
- не требуется резать основные проводники
- Развертывание токового трансформатора без дополнительных инструментов

#### Основные данные для заказа

Версия	Первичный ток: 125 А, Вторичный ток, макс.: 1 А, Нагрузка: 0.5 VA, Класс точности: 1, Транс- форматор тока с разъемным сердечником	
Заказ №	2753000000	
Тип	KCMA-18-125-1A-0.5VA-1	
GTIN (EAN)	4050118896862	
Кол.	1 Штука	
Производитель	MBS AG	

## Справочный листок технических данных



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### KCMA-18-125-1A-0.5VA-1

## Технические данные

Сертификаты					
ROHS	Соответствовать				
Размеры и массы					
Глубина	59 mm	Глубина (дюймов)	2.3228 inch		
Высота	80.1 mm	Высота (в дюймах)	3.1535 inch		
Ширина	49 mm	Ширина (в дюймах)	1.9291 inch		
Масса нетто	336 g				
Температуры					
Температура хранения		Рабочая температура	-5 °C50 °C		
Экологическое соответст	вие изделия				
0	0				
Cостояние соответствия RoHS REACH SVHC	Соответствует без исключения				
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%				
Размеры проводов под на	пряжением				
Тип провода	Только изолированный	Провод круглого сечения	18.50 mm		
тип провода	провод	провод круплого сечения	10.30 111111		
Место установки	Использование внутри помещений				
Технические характерист	ики				
Длина кабеля	2.5 m	Вид защиты	IP20		
Номинальная частота	50 Hz				
Электрические характери	істики				
V	4	n -	0.1.1		
Класс точности	1 0.5 VA	Вторичный ток	01 A 125 A		
Нагрузка	AV C.U	Первичный ток	125 A		
Соответствие стандартам	по изоляции				
Класс точности	1				
Классификации					
ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048		
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048		
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02		
ECLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02		
ECLASS 11.0	27-21-09-02	ECLASS 12.0	27-21-09-02		
ECLASS 13.0	27-21-09-02	ECLASS 14.0	27-21-09-02		
ECLASS 15.0	27-21-09-02				

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных



### KCMA-18-125-1A-0.5VA-1

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Изображения



