Справочный листок технических дан-

KCMA-18-250-5A-1VA-0.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия, Подобно иллюстрации





Токовые трансформаторы для переоснащения Отличительные особенности:

- особенно подходит для использования в труднодоступных местах
- не требуется резать основные проводники
- Развертывание токового трансформатора без дополнительных инструментов

Основные данные для заказа

Версия	Первичный ток: 250 А, Вторичный ток, макс.: 5 А, Нагрузка: 1 VA, Класс точности: 0,5, Трансформатор тока с разъемным сердечником
Заказ №	<u>2753050000</u>
Тип	KCMA-18-250-5A-1VA-0.5
GTIN (EAN)	4050118896299
Кол.	1 Штука
Производитель	MBS AG

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
F (F.0		0.0000: 1	
Глубина Высота	59 mm 80.1 mm	Глубина (дюймов) Высота (в дюймах)	2.3228 inch 3.1535 inch	
Ширина	49 mm		1.9291 inch	
Масса нетто	316 g	ширипа (в дюимах)	1.5291 111011	
Температуры				
Температура хранения		Рабочая температура	-5 °C50 °C	
Экологическое соответст	вие изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%			
Размеры проводов под на	пряжением		,	
Тип прородо	Толико моодиноволиций	Прород уругдого оонония	18.50 mm	
Тип провода	Только изолированный провод	Провод круглого сечения	10.50 11111	
Место установки	Использование внутри помещений			
Технические характерист	ики			
Длина кабеля	0.5 m	Вид защиты	IP20	
Номинальная частота	50 Hz			
Электрические характери	стики			
Класс точности	0,5	Вторичный ток	05 A	
Нагрузка	1 VA	Первичный ток	250 A	
Соответствие стандартам	по изоляции			
Класс точности	0.5			
—————————————————————————————————————				
ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048	
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048	
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02	
ECLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02	
ECLASS 11.0	27-21-09-02	ECLASS 12.0	27-21-09-02	
ECLASS 13.0	27-21-09-02	ECLASS 14.0	27-21-09-02	
ECLASS 15.0	27-21-09-02			

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹**

KCMA-18-250-5A-1VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения



