

SAI-WDF-M12-4P-T-COD-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Основные данные для заказа

Заказ №	2830780000
Тип	SAI-WDF-M12-4P-T-COD-M16
GTIN (EAN)	4064675389149
Кол.	1 Штука

SAI-WDF-M12-4P-T-COD-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cURus) E92202

Размеры и массы

Масса нетто 21.12 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Количество полюсов	4	Кодировка	T-coded
Поверхность контакта	позолоченный	Вид соединения	Винтовое соединение
Основной материал корпуса	CuZn, никелированный	Материал контакта	CuZn
Номинальное напряжение	63 V	Номинальный ток	12 A
Вид защиты	IP65, IP67, IP68	Циклы коммутации	≥ 100
Степень загрязнения	3	Кабельный ввод	M 12
Экранированное соединение	Да	Диапазон температур корпуса	-25...+85 °C

Стандарты

Стандарт, материал изоляции IEC 60664-1 Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-2-111

Общие технические данные

Количество полюсов	4	Кодировка	T-coded
Соединительная резьба	Гнездо M12, Штекер M12	Поверхность контакта	позолоченный
Вид соединения	Винтовое соединение	Основной материал корпуса	CuZn, никелированный
Материал контакта	CuZn	Номинальное напряжение	63 V
Номинальный ток	12 A	Вид защиты	IP65, IP67, IP68
Циклы коммутации	≥ 100	Степень загрязнения	3
Кабельный ввод	M 12	Диапазон температур корпуса	-25...+85 °C

Классификации

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

SAI-WDF-M12-4P-T-COD-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Изображения


Изображение изделия



Габаритный чертеж




Детальный чертеж




Plug

Схема контактов




Plug

Схема контактов



Socket

Разрез узла в сборе



SAI-WDF-M12-4P-T-COD-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Схема соединений

