

**PZ 6 ROTO ADJ ZERT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

**Основные данные для заказа**

Версия	0.14mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Трапецеидальный обжим
Заказ №	<a href="#">2831390000</a>
Тип	PZ 6 ROTO ADJ ZERT
GTIN (EAN)	4064675415916
Кол.	1 Штука

## PZ 6 ROTO ADJ ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Размеры и массы

Глубина	22 mm	Глубина (дюймов)	0.8661 inch
Высота	80 mm	Высота (в дюймах)	3.1496 inch
Ширина	200 mm	Ширина (в дюймах)	7.874 inch
Длина	200 mm	Длина (в дюймах)	7.874 inch
Масса нетто	428 g		

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012		

## Технические данные

Описание артикула	Инструмент для обжима	Исполнение	механическая, без сменных вставок
-------------------	-----------------------	------------	-----------------------------------

## Описание контактов

Вид контакта	Кабельные наконечники с/без изоляции	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 10
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 26	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	6 mm <sup>2</sup>
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0.14 mm <sup>2</sup>		

## Характеристики инструмента — обжим

Привод	механический	Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	6 mm <sup>2</sup>
Вид/профиль обжима	Трапецеидальный обжим		

## Классификации

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

## PZ 6 ROTO ADJ ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

## Принадлежности / запасные части



Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

## Основные данные для заказа

Тип	ERTE ES PZ 6 ROTO L	Версия
Заказ №	<a href="#">2561810000</a>	
GTIN (EAN)	4050118570199	
Кол.	1 ST	

## Запасные части



После снятия изоляции конец кабеля может быть обжат с соответствующими контактами или кабельными наконечниками. Обжим – это способ надежного соединения провода и контакта, который практически полностью вытеснил метод пайки. Обжимом называют создание сплошного неразъемного соединения между проводом и соединительным элементом. Такого соединения можно добиться исключительно при использовании высококачественных прецизионных инструментов. Результат – безопасное и надежное электрическое и механическое соединение. Weidmüller предлагает широкий ассортимент механических обжимных инструментов. Встроенная принудительная блокировка с возможностью разблокировки обеспечивает оптимальное качество обработки. Обжимные соединения, выполняемые с помощью инструментов Weidmüller, соответствуют международным нормам и предписаниям.

## Основные данные для заказа

Тип	ERTE GRIFFE PZ	Версия
Заказ №	<a href="#">9202810000</a>	Инструмент для обжима, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4032248512577	
Кол.	1 ST	

## PZ 6 ROTO ADJ ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

### Принадлежности / запасные части



Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

### Основные данные для заказа

Тип	ERSATZTEILSET CLIP PZ 6...	Версия
Заказ №	<a href="#">9054820000</a>	
GTIN (EAN)	4032248 109289	
Кол.	1 ST	
Тип	ERTE KN SET PZ 6 ROTO L	Версия
Заказ №	<a href="#">2566680000</a>	
GTIN (EAN)	4050118577105	
Кол.	1 ST	