Справочный листок технических дан-

PZ 6 ROTO ADJ ZERT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Версия	0.14mm², 6mm², Трапецеидальный обжим
Заказ №	<u>2831390000</u>
Тип	PZ 6 ROTO ADJ ZERT
GTIN (EAN)	4064675415916
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Разме	ры и	массы
-------	------	-------

Глубина	22 mm	Глубина (дюймов)	0.8661 inch
Высота	80 mm	Высота (в дюймах)	3.1496 inch
Ширина	200 mm	Ширина (в дюймах)	7.874 inch
Длина	200 mm	Длина (в дюймах)	7.874 inch
Масса нетто	428 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Технические данные

Описание артикула	Инструмент для обжима	Исполнение	механическая, без
			сменных вставок

Описание контактов

Вид контакта	Кабельные наконечники с/без изоляции	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 10
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 26	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	6 mm ²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0.14 mm ²		

Характеристики инструмента — обжим

Привод	механический	Кабельные наконечники для проводов 6 mm² с сечением, макс.
Вид/профиль обжима	Трапецеидальный обжим	

Классификации

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11
ECLASS 13.0	21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Принадлежности / запасные части



Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Тип ERTE ES PZ 6 ROTO L Версия

Заказ № 2561810000

GTIN (EAN) 4050118570199

Кол. 1 ST

Запасные части



После снятия изоляции конец кабеля может быть обжат с соответствующими контактами или кабельными наконечниками. Обжим - это способ надежного соединения провода и контакта, который практически полностью вытеснил метод пайки. Обжимом называют создание сплошного неразъемного соединения между проводом и соединительным элементом. Такого соединения можно добиться исключительно при использовании высококачественных прецизионных инструментов. Результат - безопасное и надежное электрическое и механическое соединение. Weidmüller предлагает широкий ассортимент механических обжимных инструментов. Встроенная принудительная блокировка с возможностью разблокировки обеспечивает оптимальное качество обработки. Обжимные соединения, выполняемые с помощью инструментов Weidmüller, соответствуют международным нормам и предписаниям.

Основные данные для заказа

 Тип
 ERTE GRIFFE PZ
 Версия

 Заказ №
 9202810000
 Инструмент для обжима, Заменяемая деталь

 GTIN (EAN)
 4032248512577

 Кол.
 1 ST

Дата создания 29.11.2025 03:54:24 MEZ

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Принадлежности / запасные части



Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

	and Marriage Married	
Тип	ERSATZTEILSET CLIP PZ 6	Версия
Заказ №	9054820000	
GTIN (EAN)	4032248109289	
Кол.	1 ST	
Тип	ERTE KN SET PZ 6 ROTO L	Версия
Заказ №	<u>2566680000</u>	
CTINI /F ANI)	4050118577105	
GTIN (EAN)	4050116577105	