Справочный листок технических дан-

PC RC F



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Защитные колпачки, подходящие для FieldPower и семейства WIPL, с круглым разъемом

Основные данные для заказа

Заказ №	2833850000	
Тип	PC RC F	
GTIN (EAN)	4064675591412	

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты				
Сертификаты	<u> </u>			
Допуски к эксплуатации	c (UL) us			
	LISTED			
ROHS	Соответствовать			
UL File Number Search	<u>Cайт UL</u>			
Сертификат № (cULus)	E307231			
Размеры и массы				
Масса нетто	3 g			
Температуры				
Температура хранения		Рабочая температура	-40 °C85 °C	
Экологическое соответсті	зие изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исклю	очения		
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%			
РВ46 Общие технические д	данные			
	DA 00		IDO 7	
Основной материал корпуса	PA 66	Вид защиты	IP67	
Технические характерист	ики кабеля			
Напряжение развязки	< 500 В (корпус/РЕ)			
Общие стандарты				
Сертификат № (cULus)	E307231			
Общие данные				
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Вид защиты	IP67	
Классификации	,		1	
	,			
ETIM 6.0	EC002314	ETIM 7.0	EC002314	
ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314	
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 9.0	27-44-02-08	
ECLASS 9.1	27-44-02-08	ECLASS 10.0	27-44-02-08	
ECLASS 11.0	27-44-02-08	ECLASS 12.0	27-44-02-08	
ECLASS 13.0	27-44-02-08	ECLASS 14.0	27-44-02-08	
ECLASS 15.0	27-44-02-08			

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

PC RC F



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Соединитель штекера - винтовая система



Цилиндрические соединители с винтовой системой характеризуются компактной конструкцией. Это обеспечивает широкий спектр их применения в самых разных отраслях. Они доступны как в виде штекеров, так и в виде гнезд.

Основные данные для заказа

Тип RC M P2 SP Версия
Заказ № 2903190000
GTIN (EAN) 4099986122369
Кол.

Соединители пост. тока



Цилиндрические соединители с винтовой системой характеризуются компактной конструкцией. Это обеспечивает широкий спектр их применения в самых разных отраслях. Они доступны как в виде штекеров, так и в виде гнезд.

Основные данные для заказа

Основные данные для заказа		
Тип	RC M P2 M20 SP	Версия
Заказ №	2860650000	
GTIN (EAN)	4064675576662	
Кол.		