

PC RC F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Защитные колпачки, подходящие для FieldPower и семейства WIPL, с круглым разъемом

Основные данные для заказа

Заказ №	2833850000
Тип	PC RC F
GTIN (EAN)	4064675591412

PC RC F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E307231

Размеры и массы

Масса нетто	3 g
-------------	-----

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...85 °C
----------------------	---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

PB46 Общие технические данные

Основной материал корпуса	PA 66	Вид защиты	IP67
---------------------------	-------	------------	------

Технические характеристики кабеля

Напряжение развязки	< 500 В (корпус/PE)
---------------------	---------------------

Общие стандарты

Сертификат № (cULus)	E307231
----------------------	---------

Общие данные

Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Вид защиты	IP67
-----------------------------	-----	------------	------

Классификации

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		

PC RC F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

Accessories

Соединитель штекера – винтовая система



Цилиндрические соединители с винтовой системой характеризуются компактной конструкцией. Это обеспечивает широкий спектр их применения в самых разных отраслях. Они доступны как в виде штекеров, так и в виде гнезд.

Основные данные для заказа

Тип	RC M P2 SP	Версия
Заказ №	2903190000	
GTIN (EAN)	4099986 122369	
Кол.		

Соединители пост. тока



Цилиндрические соединители с винтовой системой характеризуются компактной конструкцией. Это обеспечивает широкий спектр их применения в самых разных отраслях. Они доступны как в виде штекеров, так и в виде гнезд.

Основные данные для заказа

Тип	RC M P2 M20 SP	Версия
Заказ №	2860650000	
GTIN (EAN)	4064675576662	
Кол.		