Справочный листок технических данных

SFX-M 11/60-5 LRP ST SDR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Версия	MetalliCard, Маркировка проводов и кабелей, 7 -
	40 mm, 60 x 11 mm, серебряный
Заказ №	<u>2859570000</u>
Тип	SFX-M 11/60-5 LRP ST SDR
GTIN (EAN)	4064675572343
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических

данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

SFX-M 11/60-5 LRP ST SDR

Размеры и массы

Глубина	0.8 mm	Глубина (дюймов)	0.0315 inch
Высота	60 mm	Высота (в дюймах)	2.3622 inch
Ширина	11 mm	Ширина (в дюймах)	0.4331 inch
Масса нетто	0.85 g		

Температуры

-55...130 °C Температурный диапазон вставки

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Поперечное сечение соединительного 500 mm ²		Поперечное сечение соединительного 16 mm ²	
провода, макс.		провода, мин.	
Наружный диаметр провода, макс.	40 mm	 Наружный диаметр провода, мин.	7 mm
Проход кабельной стяжки	Плоская	 Наружный диаметр провода	7 - 40 mm
Сечение соединительного провода	16 - 500 mm ²		

Общие данные

Вид печати	По заказу клиента	
Ширина	11 mm	
Температурный диапазон, макс	130 °C	
Температурный диапазон, мин.	-55 °C	
Цветовой код	серебряный	
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4301	
Количество маркировочных элементов	Вид поставки	MetalliCard
в упаковочной единице		
Размер маркировочной области	11.2 x 45 mm	
Рекомендованные отрасли	Технологические линии, Энергетика	
промышленности		
совместимый принтер		
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 MetalliCard = Conductor and cable markers	
Температурный диапазон вставки	-55130 °C	

Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

2 Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹**

SFX-M 11/60-5 LRP ST SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

