Справочный листок технических дан-

U-OS-PWEB-ES-RT-1000/5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Встроенную систему PROCON-WEB легко установить на u-OS через диспетчер приложений.

Для реализации оптимального решения ЧМИ на базе веб-интерфейса встроенная система PROCON-WEB располагает следующими отличительными особенностями:

- Управление пользователями на основании ролей и прав
- Комплексная аварийная сигнализация
- предварительно определенные элементы управления, такие как кнопки, ползунки, текстовые поля или области изображения
- мощные, более сложные элементы управления, такие как iframes, диаграммы, таблицы
- гибкое написание сценариев для максимальной универсальности
- Историческая функциональность для хранения и визуализации исторических данных
- соединение с контроллером через коммуникационный драйвер

Основные данные для заказа

Версия	ПО для визуализации, Платформа для исполняющей системы: u-OS compatible devices, Количество технологических параметров, макс.: 1000, Количество ЧМИ-устройств, макс.: 5
Заказ №	<u>2941990000</u>
Тип	U-OS-PWEB-ES-RT-1000/5
Кол.	1 Штука

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных



U-OS-PWEB-ES-RT-1000/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы					
Масса нетто	0 g				
Экологическое соответстви	1е изделия				
	-11-				
Состояние соответствия RoHS	Не затронуто				
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%				
Требования к системе					
OC	u-OS	Требуется минимальный объем диска	0.1 GR		
ОС Мин. необходимый объем памяти (ОЗУ)	0.1 GB	треоуется минимальный оовем диска	0.1 GB		
Классификации					
ETIM C.O.	EC001416	ETIM 7.0	FC001416		
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC001416 EC001416	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC001416 EC001416		
ETIM 10.0	EC001416 EC001416	ECLASS 9.0	27-24-25-02		
ECLASS 9.1	27-24-25-02	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-24-25-02		
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-24-25-02	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-24-25-02		
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-24-25-02	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-24-25-02		
ECLASS 15.0 ECLASS 15.0	27-24-25-02	ECLA35 14.0	27-24-25-02		
Информация о лицензии					
Лицензионное покрытие	Одноразовая лицензия	Тип лицензии	Лицензия на программное обеспечение		
Лицензировано:	Идентификатор тикета WIBU	Количество технологических параметров, макс.	1000		
Характеристики использов	ания				
Konuugatna UMIA vatnaŭatn Maka	E	Mayoutton upo vonutoreno anuno son	1		
Количество ЧМИ-устройств, макс. Проектируется:	5 PROCON-WEB Designer	Максимальное количество приводов	Простио и опожино		
проектируется.	i nocon-web besigner	Характеристики использования	Простые и сложные элементы управления Тревожный, Исторический, Пользователь-Управление, Технологическое соединение через коммуникационные драйверы		

Статус каталога / Изображения