

CXX D 21N**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Основные данные для заказа**

Версия	CUBESERIES, Безынерционный диод, Номинальное напряжение: 6...230 V DC, Втычное соединение
Заказ №	3053270000
Тип	CXX D 21N
GTIN (EAN)	4099987023092
Кол.	20 Штука

CXX D 21N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	23 mm	Глубина (дюймов)	0.9055 inch
Высота	9.2 mm	Высота (в дюймах)	0.3622 inch
Ширина	12.8 mm	Ширина (в дюймах)	0.5039 inch
Масса нетто	2 g		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...85 °C	Температура окружающей среды	-40 °C...70 °C
----------------------	----------------	------------------------------	----------------

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
-----------------------------	------------------------------

REACH SVHC

сторона управления

Номинальное напряжение	6...230 V DC	Индикация состояния	Нет
------------------------	--------------	---------------------	-----

Схема защиты

Общие данные

Цветовой код

черный

Компонент с классом горючести UL94

Компонент

Корпус

Класс горючести UL94

V-2

Размеры

Метод проводного соединения	Втычное соединение
-----------------------------	--------------------

Классификации

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
----------	----------	----------	----------

ETIM 10.0

EC002586

ECLASS 14.0

27-37-16-92



ECLASS 15.0

27-37-16-92

CXX D 21N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings**Connection diagram****Dimensional drawing**

Drawings

Miscellaneous

Type code CUBESERIES LED / protective module versions

Product family	<input type="checkbox"/>	Input voltage and LED color					
C CUBESERIES							21N 6-230 V DC
Product type	<input type="checkbox"/>						41R 6-24 V DC LED red
X Accessories							41G 6-24 V DC LED green
Accessory for which							42R 24-60 V DC LED red
relay design							42G 24-60 V DC LED green
X Universal use							43R 110-230 V DC LED red
Function							43G 110-230 V DC LED green
L LED							51 6-24 V AC/DC
D Free-wheeling diode							52 24-60 V AC/DC
LD LED and free-wheeling diode							53 110-240 V AC/DC
V Varistor							61R 6-24 V AC/DC LED red
RC RC element							61G 6-24 V AC/DC LED green
							62R 24-60 V AC/DC LED red
							62G 24-60 V AC/DC LED green
							63R 110-240 V AC/DC LED red
							63G 110-240 V AC/DC LED green
							71 6-24 V AC
							72 110-130 V AC
							73 220-240 V AC