## Справочный листок технических дан-

#### CXX LD 42R



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

#### Основные данные для заказа

ционным диодом, Номинальн	CUBESERIES, Светодиодный модуль с безыне ционным диодом, Номинальное напряжение: 2460 V DC, Втычное соединение	
Заказ №	<u>3053320000</u>	
Тип	CXX LD 42R	
GTIN (EAN)	4099987023122	
Кол.	20 Штука	

# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы	,		
Глубина	25.7 mm	Глубина (дюймов)	1.0118 inch
Высота	9.2 mm	Высота (в дюймах)	0.3622 inch
<b>Ширина</b>	12.8 mm	Ширина (в дюймах)	0.5039 inch
Иасса нетто	2 g		
Гемпературы	,		
Гемпература хранения	-40 °C85 °C	Температура окружающей среды	-40 °C70 °C
Рабочая температура	-40 C03 C	температура окружающей среды	-40 C70 C
Экологическое соответствие	изполия		
OKOHOLINAGEROG COOLBETCIBRE	изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%		
сторона управления	'		
Номинальное напряжение	2460 V DC	Номинальный ток, DC	4,9 mA
Индикация состояния	Красный светодиод	Схема защиты	Безынерционный диод
Общие данные			
Цветовой код	черный		
Компонент с классом горючести UI	Компонент	Корпус	
	Класс горючести UL94	V-2	
Размеры			
Метод проводного соединения	Втычное соединение		
Классификации			
топассификации			
		ETIM 7 O	EC002586
ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	
	EC002586 EC002586	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC002586
ETIM 8.0		-	
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	EC002586 EC002586	ETIM 9.0 ECLASS 9.1	EC002586 27-37-10-10

# Справочный листок технических данных

## Weidmüller **₹**

#### CXX LD 42R


#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

### Изображения

#### **Connection diagram**



#### **Dimensional drawing**



## Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Изображения

#### **Miscellaneous**

### Type code CUBESERIES LED / protective module versions

