

WBC-CH-10RE-BK-95-0032

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Системы хранения аккумуляторов играют все более важную роль в области возобновляемых источников энергии. Они обычно состоят из нескольких отдельных аккумуляторов, которые необходимо быстро и легко заменить. Соединитель аккумулятора Weidmüller (WBC) позволяет за несколько простых шагов соединить нескольких отдельных аккумуляторов с ESS и при необходимости быстро отключить соединения. Для большей безопасности и удобства в обращении полюсы четко обозначены: положительный полюс оранжевого цвета и отрицательный - черного цвета.

Основные данные для заказа

Заказ №	3072570000
Тип	WBC-CH-10RE-BK-95-0032
GTIN (EAN)	4099987074742
Кол.	5 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2026-01-28T00:00:00+01:00

WBC-CH-10RE-BK-95-0032

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Длина	324 mm	Длина (в дюймах)	12.7559 inch
Масса нетто	500 g		

Температуры

Температура при длительном использовании, мин.	-40 °C	Температура при длительном использовании, макс.	125 °C
--	--------	---	--------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Наружный диаметр кабеля, макс.	6 mm	Диаметр контакта, вилка Ø	6 mm
Вид соединения	Обжимное соединение	Цветовой код	черный, оранжевый
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	95 mm ²	Поверхность	Серебро
Тип	Гнездо	Основной материал	PA 66

Технические данные

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Длина	324 mm
Номинальное напряжение	1500 V	Номинальный ток	350 A
Вид защиты	IP67, вставной	Циклы коммутации	≥ 100

Классификации

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-12
ECLASS 15.0	27-44-03-12		

WBC-CH-10RE-BK-95-0032

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

