Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия







Серия Klippon® K, аксессуары

Основные данные для заказа

Версия	Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Монтажная панель, Монтажная пластина, Высота: 67 mm, Ширина: 64 mm, Глубина: 2 mm, Основной материал: Сталь листовая, оцинкованная, оцинкованный, серебряный
Заказ №	<u>3073000000</u>
Тип	MOPL K11 STAHL
GTIN (EAN)	4008190857936
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
<u>.</u>			
Глубина	2 mm	Глубина (дюймов)	0.0787 inch
Высота	67 mm	Высота (в дюймах)	2.6378 inch
Ширина	64 mm	Ширина (в дюймах)	2.5197 inch
Размеры крепежа, высота	33.5 mm	Размеры крепежа, ширина	56 mm
Масса нетто	52 g		
Температуры			
Рабочая температура			
Экологическое соответст	вие изделия		'
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без иск	AUMONDAING	
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0.1 w		
ILACII SVIIC	TIET SVITC BBIME U, I W	1. 70	
Общие данные			
Толщина материала	2 mm	Вид крепления	привинченный
Поверхность	оцинкованный	Основной материал	Сталь листовая, оцинкованная
Общие данные - аксессуар	ЭЫ		
Толщина материала	2 mm	Вид крепления	привинченный
Поверхность	оцинкованный	Основной материал	Сталь листовая, оцинкованная
Размеры крепежа, ширина	56 mm	Размеры крепежа, высота	33.5 mm
Классификации			
ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 9.0	27-40-06-39
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-40-06-39
ECLASS 11.0	27-40-06-39	ECLASS 12.0	27-40-06-39
ECLASS 13.0	27-40-06-39	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **3**

MOPL K11 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Глубина: 7,5 мм

Серия Klippon® K, аксессуары



Основные данные для заказа

Тип	TS35X7.5 ST K11	Версия
Заказ №	8000003899	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 64 mm, без
GTIN (EAN)	4050118652383	продольного отверстия, Сталь, с гальваническим цинковым
Кол.	20 ST	покрытием и пассивированный

TS 15

Серия Klippon® K, аксессуары



Основные данные для заказа

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	,	
Тип	TS15X5 ST K11	Версия
Заказ №	8000003888	Монтажная рейка, TS 15, Ширина: 64 mm, без продольного
GTIN (EAN)	4050118652390	отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный
Кол.	20 ST	