### Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### Подобно иллюстрации







Abbildung ähnlich

Серия Klippon® K, аксессуары

#### Основные данные для заказа

Версия	Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Монтажная панель, Монтажная пластина, Высота: 106 mm, Ширина: 207 mm, Глубина: 2 mm, Основной материал: Сталь листовая, оцинкованная, оцинкованный, серебряный
Заказ №	<u>3073090000</u>
Тип	MOPL K51 STAHL
GTIN (EAN)	4008190858025
Кол.	1 Штука

# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
-			0.0707
Глубина	2 mm	Глубина (дюймов)	0.0787 inch
Высота	106 mm	Высота (в дюймах)	4.1732 inch
<u> Ширина</u>	207 mm	Ширина (в дюймах)	8.1496 inch
Размеры крепежа, высота	53 mm	Размеры крепежа, ширина	193 mm
Масса нетто	304 g		
Гемпературы			
Рабочая температура			
Экологическое соответст	вие изделия		1
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без иск	Z RIOLIO LIMB	
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 w		
REACH SVHC	нет SVHC выше U, I W	190	
Общие данные			
Голщина материала	2 mm	Вид крепления	привинченный
Поверхность	оцинкованный	Основной материал	Сталь листовая оцинкованная
Общие данные - аксессуар	ЭЫ		
T		n.	
Толщина материала	2 mm	Вид крепления	привинченный
Поверхность	оцинкованный	Основной материал	Сталь листовая оцинкованная
Размеры крепежа, ширина	193 mm	Размеры крепежа, высота	53 mm
Классификации			<u>'</u>
ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 9.0	27-40-06-39
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-40-06-39
ECLASS 11.0	27-40-06-39	ECLASS 12.0	27-40-06-39
ECLASS 13.0	27-40-06-39	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

# Справочный листок технических данных



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### **MOPL K51 STAHL**

### Аксессуары

#### Глубина: 7,5 мм

Серия Klippon® K, аксессуары



#### Основные данные для заказа

Тип	TS35X7.5 ST K51	Версия
Заказ №	8000003907	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 203 mm, без
GTIN (EAN)	4050118652642	продольного отверстия, Сталь, с гальваническим цинковым
Кол.	20 ST	покрытием и пассивированный