

**WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-1000-X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Основные данные для заказа**

Заказ №	3101680000
Тип	<a href="#">WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-1000-X</a>
GTIN (EAN)	4099987143134
Кол.	1 Штука

## WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-1000-X

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

ROHS Соответствовать

## Размеры и массы

Глубина	10 mm	Глубина (дюймов)	0.3937 inch
Высота	10 mm	Высота (в дюймах)	0.3937 inch
Ширина	1000 mm	Ширина (в дюймах)	39.37 inch
Длина	1000 mm	Длина (в дюймах)	39.37 inch
Масса нетто	331 g		

## Температуры

Рабочая температура -20 - 50°C

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением		
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	37ebc061-1fa2-4387-80af-82299a5c3412		

## Данные о материалах

Основной материал корпуса Алюминий Компаунд PUR V0

## Данные об эл. характеристиках

Номинальное напряжение ≤ 5 V DC Мощность 4.5 W  
Возможность регулировки яркости Да

## Данные соединений

Соединительная резьба без

## Общие технические данные

Форма светодиодного модуля Прямоугольный Срок службы 60.000 h  
Вид защиты IP67 Класс эффективности (в соответствии с Директивой EC № 874/2012) Not required


## Технические характеристики кабеля

Материал кабеля Полиуретан Цвет оболочки черный  
Основной материал корпуса Алюминий Длина кабеля 5 m

## Классификации

ETIM 8.0 EC000996 ETIM 9.0 EC000996  
ETIM 10.0 EC000996 ECLASS 14.0 27-11-06-35  
ECLASS 15.0 27-11-06-35

Чертеж



**WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-1000-X**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Монтажный зажим M8/M12**

Weidmüller предлагает широкий ассортимент инструмента и аксессуаров для прокладки кабелей приводов датчиков.

**Основные данные для заказа**

Тип	SAI-M12-CLIP	Версия	
Заказ №	<a href="#">1362750000</a>		
GTIN (EAN)	4050118164879		
Кол.	10 ST		