

**TOP CASE ULTIMATE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Мастерские и предприятия отдают предпочтение хорошо упорядоченным ассортиментам инструментов. Это позволяет сократить время на поиск и подготовку, а также сэкономить деньги. Weidmüller реализует эти требования в наборах изделий, которые отличаются эффективностью использования, а также высокой функциональностью. Комплекты для обжима наконечников Weidmüller, позволяющие производить резку, снятие изоляции и обжим кабельных наконечников, представляют собой по-настоящему практичный выбор при оснащении производства.

**Основные данные для заказа**

Заказ №	2903580000
Тип	<a href="#">TOP CASE ULTIMATE</a>
GTIN (EAN)	4099986009356
Кол.	1 Штука

## TOP CASE ULTIMATE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Размеры и массы

Глубина	352 mm	Глубина (дюймов)	13.8582 inch
Высота	255 mm	Высота (в дюймах)	10.0394 inch
Ширина	465 mm	Ширина (в дюймах)	18.3071 inch
Масса нетто	11952 g		

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ce370778-d0b9-43b0-9509-7f201860cbab

## Технические данные

Описание артикула	Чемодан для инструмента
-------------------	-------------------------

## Классификации

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		



## TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## неукомплектованный сердечниками и маркировкой (только держатель)



Мастерские и предприятия отдают предпочтение хорошо упорядоченным ассортиментам инструментов. Это позволяет сократить время на поиск и подготовку, а также сэкономить деньги. Weidmüller реализует эти требования в наборах изделий, которые отличаются эффективностью использования, а также высокой функциональностью. Комплекты для обжима наконечников Weidmüller, позволяющие производить резку, снятие изоляции и обжим кабельных наконечников, представляют собой по-настоящему практичный выбор при оснащении производства.

## Основные данные для заказа

Тип	TOP CASE	Версия
Заказ №	<a href="#">1345330000</a>	Assortment box
GTIN (EAN)	4050118149913	
Кол.	1 ST	

## Инструменты



- Инструменты зачистки с автоматической саморегулировкой
- Для гибких и одножильных проводов
- Идеально подходит для проектирования заводов, железных дорог подвижного состава, ветровой энергетики, робототехники, взрывобезопасности, а также для морского транспорта, офшорной добычи и кораблестроения
- Регулировка длины зачистки с помощью концевого ограничителя
- Автоматическое открытие зажима после зачистки
- Отсутствие разделения отдельных проводов
- Легко приспособляемая для различной толщины изоляции
- Кабели с двойной изоляцией в двух операциях процесса без специальной регулировки
- Удобный саморегулирующийся режущий элемент
- Долгий срок службы
- Оптимизированная эргономичная конструкция

## Основные данные для заказа

Тип	STRIPAX	Версия
Заказ №	<a href="#">9005000000</a>	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции и резки
GTIN (EAN)	4008190072506	
Кол.	1 ST	

## TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Пассатижи, изоляция согласно VDE



Работы под напряжением требуют соблюдения специальных директив и использование инструментов, специально предназначенных и испытанных для такого применения. Weidmüller предлагает пользователю полный ассортимент клещей, соответствующий национальным и международным стандартам на методы испытаний. Все клещи изготавливаются и испытываются согласно DIN EN 60900. Благодаря эргономичной конструкции клещи приспособлены к форме ладони. Это обеспечивает оптимальное положение ладони, пальцы не сдавливаются, что в свою очередь не вызывает усталости при работе.

## Основные данные для заказа

Тип	KBZ 180	Версия	
Заказ №	<a href="#">9046290000</a>	Pliers	
GTIN (EAN)	4032248356485		
Кол.	1 ST		

## Инструменты для резки



Режущие инструменты для проводников наружным диаметром до 8, 12, 14 и 22 мм. Особая геометрия лезвия обеспечивает резку медных и алюминиевых проводников без пережата и с минимальным физическим усилием. Режущие инструменты (от КТ 8 до КТ 22) также поставляются с защитной изоляцией до 1000 В, прошедшей испытания VDE и GS, в соответствии со стандартом EN/ IEC 60900.

## Основные данные для заказа

Тип	КТ 8	Версия	
Заказ №	<a href="#">9002650000</a>	Режущий инструмент, Резак для резки одной рукой	
GTIN (EAN)	4008190020163		
Кол.	1 ST		

## Плоскогубцы для телефонного кабеля, изоляция согласно VDE



Работы под напряжением требуют соблюдения специальных директив и использование инструментов, специально предназначенных и испытанных для такого применения. Weidmüller предлагает пользователю полный ассортимент клещей, соответствующий национальным и международным стандартам на методы испытаний. Все клещи изготавливаются и испытываются согласно DIN EN 60900. Благодаря эргономичной конструкции клещи приспособлены к форме ладони. Это обеспечивает оптимальное положение ладони, пальцы не сдавливаются, что в свою очередь не вызывает усталости при работе.

## TOP CASE ULTIMATE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Основные данные для заказа

Тип	FRZ S 160	Версия	
Заказ №	<a href="#">9046370000</a>	Pliers	
GTIN (EAN)	4032248357673		
Кол.	1 ST		

## Кусачки-бокорезы, изоляция согласно VDE



Работы под напряжением требуют соблюдения специальных директив и использование инструментов, специально предназначенных и испытанных для такого применения. Weidmüller предлагает пользователю полный ассортимент клещей, соответствующий национальным и международным стандартам на методы испытаний. Все клещи изготавливаются и испытываются согласно DIN EN 60900. Благодаря эргономичной конструкции клещи приспособлены к форме ладони. Это обеспечивает оптимальное положение ладони, пальцы не сдавливаются, что в свою очередь не вызывает усталости при работе.

## Основные данные для заказа

Тип	SE HD 180	Версия	
Заказ №	<a href="#">9046330000</a>	Diagonal-cutting pliers	
GTIN (EAN)	4032248357635		
Кол.	1 ST		

## Инструменты



- Для быстрого и точного удаления оболочки с кабелей для сырых помещений Ø 8-13 мм, например, с кабелей NYM, от 3 x 1,5 мм<sup>2</sup> до 5 x 2,5 мм<sup>2</sup>
- Регулировка глубины резания не требуется
- Пригодность для работ с ответвительными и распределительными коробками

## Основные данные для заказа

Тип	STRIPPER ROUND TOP	Версия	
Заказ №	<a href="#">9918050000</a>	Sheathing strippers	
GTIN (EAN)	4032248359165		
Кол.	1 ST		

## TOP CASE ULTIMATE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Комплект торцовых ключей



Торцовый ключ из хромованадиевой стали, закаленной по всему объему, изготовлен согласно DIN ISO 2636 L (DIN 911), высококачественная обработка поверхности.

## Основные данные для заказа

Тип	SK WSD-S 1,5-10,0	Версия	
Заказ №	<a href="#">9008850000</a>	Mounting tool	
GTIN (EAN)	4032248266609		
Кол.	1 ST		

## Бесконтактный индикатор напряжения



- Срабатывает при удалении от 4 мм
- посредством емкостных методов, не требующих протекания тока
- Невидимый обрыв кабеля можно выявить с отклонением в несколько миллиметров
- Определяет находящиеся под напряжением провода штепсельных розеток, кабельных барабанов, распределителей и т. д.
- Индикация: визуальная, а также визуальная и звуковая
- Включая функцию карманного фонаря для VT LCL

## Основные данные для заказа

Тип	VT LCL	Версия	
Заказ №	<a href="#">2436670000</a>	Инструменты для тестирования, Кабелеискатель	
GTIN (EAN)	4050118450033		
Кол.	1 ST		

## с ЖК-дисплеем



- Основная задача указателя напряжения - обнаружение обесточенных участков. 2-полюсный указатель напряжения - единственный сертифицированный контрольный инструмент, соответствующий требованиям Закона об охране труда.
- С жидкокристаллическим дисплеем
  - Согласно норме VDE
  - Высокая электрическая прочность при пиковом напряжении
  - Контрольный инструмент, подходящий для любой области применения

## TOP CASE ULTIMATE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Основные данные для заказа

Тип	VT DIGI PRO	Версия
Заказ №	<a href="#">9918870000</a>	Инструменты для тестирования, Двухполюсный индикатор
GTIN (EAN)	4032248405756	напряжения
Кол.	1 ST	

## Контрольно-измерительные приборы



Прецизионные инструменты производства Weidmüller находят применение во всем мире. Компания Weidmüller, осознавая эту ответственность, предлагает своим клиентам обширный пакет услуг. После множества рабочих циклов в ходе ежедневного применения инструменты также должны обеспечивать неизменно высокое качество обработки. Поэтому компания Weidmüller предлагает своим клиентам услугу по сертификации инструментов. Посредством этого метода технического контроля Weidmüller гарантирует функциональность и качество своих инструментов.

## Основные данные для заказа

Тип	FOLDING RULER	Версия
Заказ №	<a href="#">2683990000</a>	
GTIN (EAN)	4050118702040	
Кол.	1 ST	

## Комплекты отверток



Отвертка, изолированная согласно VDE, для работ на деталях, находящихся под напряжением до 1000 В AC и 1500 В DC, DIN EN 60900, IEC 900. Безопасность проверена - "GS", поштучный контроль. Лезвие из высоколегированной хромомолибденованадиевой стали, закаленное по всему объему, вороненое.

## Основные данные для заказа

Тип	SDI SET SLIM S3.5-6.5/P...	Версия
Заказ №	<a href="#">2749580000</a>	Сборочный инструмент
GTIN (EAN)	4050118896329	
Кол.	1 ST	

## TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Нож



Weidmüller специализируется на разделении медных и алюминиевых кабелей. Ассортимент изделий охватывает инструменты для резки проводов от небольших сечений, с прямой передачей усилия, до проводов больших сечений. Механический привод и специально разработанная форма режущей поверхности снижают необходимое усилие на рукоятке до минимума.

Благодаря широкому ассортименту инструментов для резки, Weidmüller отвечает всем требованиям профессиональной обработки кабеля.

## Основные данные для заказа

Тип	SLICER 1K	Версия	
Заказ №	<a href="#">9918160000</a>	Cutting blade	
GTIN (EAN)	4032248371495		
Кол.	1 ST		

## Инструменты



Инструменты для удаления оболочки кабеля с ПВХ-изоляцией

## Основные данные для заказа

Тип	AM 25	Версия	
Заказ №	<a href="#">9001540000</a>	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции	
GTIN (EAN)	4008190138271		
Кол.	1 ST		

## Опрессовочный инструмент



Работы под напряжением требуют соблюдения специальных директив и использование инструментов, специально предназначенных и испытанных для такого применения. Weidmüller предлагает пользователю полный ассортимент клещей, соответствующий национальным и международным стандартам на методы испытаний. Все клещи изготавливаются и испытываются согласно DIN EN 60900. Благодаря эргономичной конструкции клещи приспособлены к форме ладони. Это обеспечивает оптимальное положение ладони, пальцы не сдавливаются, что в свою очередь не вызывает усталости при работе.

## TOP CASE ULTIMATE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Основные данные для заказа

Тип	WPZ 250	Версия	
Заказ №	<a href="#">2886220000</a>	Клещи для водяных насосов	
GTIN (EAN)	4064675855224		
Кол.	1 ST		

## Пробник



Полностью изолированные пластмассовые корпуса указателей прохождения тока выполнены из небьющегося, ударопрочного материала и, таким образом, идеально подходят для ежедневного применения даже в тяжелых условиях. Встроенный карманный фонарь облегчает быстрый и точный поиск поврежденных проводов. Проверка прохождения тока может сопровождаться как визуальной, так и звуковой индикацией.

## Основные данные для заказа

Тип	VT CTL	Версия	
Заказ №	<a href="#">2436690000</a>	Инструменты для тестирования, Испытательное устройство	
GTIN (EAN)	4050118450040		
Кол.	1 ST		

## Ключ для электрошкафа



Обжатые провода, в соответствующих соединительных коробках, могут быть закреплены методом непосредственной вставки или с помощью винтовых соединений. Weidmüller предлагает широкий спектр инструментов для затяжки.

## Основные данные для заказа

Тип	CROSS-KEY UNIVERSAL	Версия	
Заказ №	<a href="#">9918130000</a>	Universal key	
GTIN (EAN)	4032248371112		
Кол.	1 ST		

## TOP CASE ULTIMATE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Crimping tools



Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

## Основные данные для заказа

Тип	PZ 10 HEX	Версия	
Заказ №	<a href="#">1445070000</a>	Инструмент для обжима наконечников, 0.25mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> ,	
GTIN (EAN)	4050118250312	Шестигранный обжим	
Кол.	1 ST		

## Индикатор напряжения



При сооружении, обслуживании и ремонте электрических установок и устройств не обойтись без контрольных приборов.

Weidmüller предлагает полный ассортимент контрольных приборов:

от указателей напряжения и токоизмерительных клещей до тестеров штепсельных розеток и тестеров токов утечки. При разработке и проектировании Weidmüller всегда ориентируется на пожелания и опыт пользователей своей продукции, поэтому наши устройства отличает практичный дизайн и высшая степень надежности.

## Основные данные для заказа

Тип	SD ELEC PRO	Версия	
Заказ №	<a href="#">2855000000</a>	Тестеры напряжения, Нет	
GTIN (EAN)	4064675530343		
Кол.	1 ST		

## Контрольно-измерительные приборы



Прецизионные инструменты производства Weidmüller находят применение во всем мире.

Компания Weidmüller, осознавая эту ответственность, предлагает своим клиентам обширный пакет услуг.

После множества рабочих циклов в ходе ежедневного применения инструменты также должны обеспечивать неизменно высокое качество обработки. Поэтому компания Weidmüller предлагает своим клиентам услугу по сертификации инструментов. Посредством этого метода технического контроля Weidmüller гарантирует функциональность и качество своих инструментов.

## TOP CASE ULTIMATE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Основные данные для заказа

Тип	FLEXIMET 5 М	Версия
Заказ №	<a href="#">2534210000</a>	Measuring tape
GTIN (EAN)	4050118545975	
Кол.	1 ST	

## Ассортимент кабельных наконечников с изоляцией



Ящик, заполненный кабельными наконечниками с изоляцией:

- В цветовом коде Weidmüller
- Цветовой код согласно DIN

## Основные данные для заказа

Тип	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	Версия
Заказ №	<a href="#">9025430000</a>	Набор кабельных наконечников, Ящик, Цветовой код: DIN
GTIN (EAN)	4008190337162	
Кол.	1 ST	

## Инструменты



- Инструменты зачистки с автоматической саморегулировкой
- Для гибких и одножильных проводов
- Идеально подходит для проектирования заводов, железных дорог подвижного состава, ветровой энергетики, робототехники, взрывобезопасности, а также для морского транспорта, офшорной добычи и кораблестроения
- Регулировка длины зачистки с помощью концевого ограничителя
- Автоматическое открытие зажима после зачистки
- Отсутствие разделения отдельных проводов
- Легко приспособляемая для различной толщины изоляции
- Кабели с двойной изоляцией в двух операциях процесса без специальной регулировки
- Удобный саморегулирующийся режущий элемент
- Долгий срок службы
- Оптимизированная эргономичная конструкция

## Основные данные для заказа

Тип	STRIPAX 16	Версия
Заказ №	<a href="#">9005610000</a>	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции и резки
GTIN (EAN)	4008190183875	
Кол.	1 ST	

## TOP CASE ULTIMATE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

Тип	AM 12	Версия
Заказ №	<a href="#">9030060000</a>	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции
GTIN (EAN)	4008190337827	
Кол.	1 ST	

## Crimping tools



Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

## Основные данные для заказа

Тип	PZ 16	Версия
Заказ №	<a href="#">9012600000</a>	Инструмент для обжима, Инструмент для обжима наконечников,
GTIN (EAN)	4008190035440	6mm <sup>2</sup> , 16mm <sup>2</sup> , Обжим с гофрированием
Кол.	1 ST	

## Комплекты неизолрированных отверток



Отвертка SoftFinish производства Weidmüller, общего назначения, лезвие из высоколегированной хромомолибденованадиевой стали, закаленное по всему объему, с матовым хромированием.

## Основные данные для заказа

Тип	SD SET T10/15/20/25/30/...	Версия
Заказ №	<a href="#">2749230000</a>	Сборочный инструмент
GTIN (EAN)	4050118895520	
Кол.	1 ST	

## TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Набор лезвий E6,3



Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма E6,3 для непосредственного присоединения к электрической отвертке

## Основные данные для заказа

Тип	BIT-BOX 11	Версия	
Заказ №	<a href="#">2748110000</a>	Сборочный инструмент	
GTIN (EAN)	4050118894493		
Кол.	1 ST		

## Держатель биты



Правильность момента затяжки является обязательным условием, когда требуются точные и эффективные методы работы, а также высокая точность повторения. Идеальная задача для новых динамометрических отверток Weidmüller с эргономичными рукоятками и уникальной системой сменных лезвий.

- Компактная и чрезвычайно легкая конструкция
- Регулировка момента затяжки с помощью специального инструмента (входит в объем поставки), непроизвольная разрегулировка исключена
- Эргономичные рукоятки, размеры которых подобраны в соответствии с диапазонами моментов затяжки
- Инструменты прошли поштучный контроль и имеют идентификационный номер, 100-процентный контроль качества с подтверждением и ссылкой на изделие
- Щелчок при достижении момента затяжки, хорошо слышимый и ощутимый, никаких ненужных операций
- Сменные лезвия из высококачественной износостойкой инструментальной стали
- Все инструменты отвечают требованиям к точности норм: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Точность срабатывания +/- 6 % от установленного значения шкалы

## Основные данные для заказа

Тип	SD BITHOLDER 1/4	Версия	
Заказ №	<a href="#">2888380000</a>	Сборочный инструмент	
GTIN (EAN)	4064675875420		
Кол.	1 ST		

## TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Контрольно-измерительные приборы



Прецизионные инструменты производства Weidmüller находят применение во всем мире.

Компания Weidmüller, осознавая эту ответственность, предлагает своим клиентам обширный пакет услуг. После множества рабочих циклов в ходе ежедневного применения инструменты также должны обеспечивать неизменно высокое качество обработки. Поэтому компания Weidmüller предлагает своим клиентам услугу по сертификации инструментов. Посредством этого метода технического контроля Weidmüller гарантирует функциональность и качество своих инструментов.

## Основные данные для заказа

Тип	SPIRIT LEVEL	Версия
Заказ №	<a href="#">2888400000</a>	Инструменты, Аксессуар
GTIN (EAN)	4064675875444	
Кол.	1 ST	

## Ножовка



## Основные данные для заказа

Тип	PUK HACKSAW	Версия
Заказ №	<a href="#">2888390000</a>	Инструменты, Аксессуар
GTIN (EAN)	4064675875437	
Кол.	1 ST	

## Молоток



**TOP CASE ULTIMATE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Основные данные для заказа**

Тип	HAMMER	Версия	
Заказ №	<a href="#">2888420000</a>	Инструменты, Аксессуар	
GTIN (EAN)	4064675875468		
Кол.	1 ST		