Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Системы хранения аккумуляторов играют все более важную роль в области возобновляемых источников энергии. Они обычно состоят из нескольких отдельных аккумуляторов, которые необходимо быстро и легко заменить. Соединитель аккумулятора Weidmüller (WBC) позволяет за несколько простых шагов соединить нескольких отдельных аккумуляторов с ESS и при необходимости быстро отключить соединения. Для большей безопасности и удобства в обращении полюсы четко обозначены: положительный полюс оранжевого цвета и отрицательный - черного цвета.

Основные данные для заказа

Заказ №	2938270000
Тип	WBC-CH-6OR-BK-25-0023
GTIN (EAN)	4099986699120
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Пашио	324 mm	Длина (в дюймах)	12.7559 inch
Длина Масса нетто	120 g	длина (в дюимах)	12.7559 IIICII
Температуры			
Температура при длительном использовании, мин.	-40 °C	Температура при длительном использовании, макс.	125 °C
Экологическое соответств	ие изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует		
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%		
Общие данные			
Наружный диаметр кабеля, макс.	6 mm	Диаметр контакта, вилка Ø	6 mm
Сертификаты	UL 4128	Вид соединения	Обжимное соединение
Цветовой код	черный, оранжевый	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	
Поверхность	Серебро	Тип	Гнездо
Основной материал	PA 66		
Технические данные			
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Длина	324 mm
Номинальное напряжение	1500 V	 Номинальный ток	120 A
Вид защиты	IP67, вставной	Циклы коммутации	≥ 100
Классификации			
ETIM 7.0	EC001121	ETIM 8.0	EC001121
ETIM 9.0	EC001121	ETIM 10.0	EC001121
ECLASS 10.0	27-44-03-12	ECLASS 11.0	27-44-03-12
ECLASS 12.0	27-44-03-12	ECLASS 13.0	27-44-03-12
ECLASS 14.0	27-44-03-12	ECLASS 15.0	27-44-03-12

Справочный листок технических данных



WBC-CH-6OR-BK-25-0023

Изображения

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com