

WBC-S-10RE-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Системы хранения аккумуляторов играют все более важную роль в области возобновляемых источников энергии. Они обычно состоят из нескольких отдельных аккумуляторов, которые необходимо быстро и легко заменить. Соединитель аккумулятора Weidmüller (WBC) позволяет за несколько простых шагов соединить нескольких отдельных аккумуляторов с ESS и при необходимости быстро отключить соединения. Для большей безопасности и удобства в обращении полюсы четко обозначены: положительный полюс оранжевого цвета и отрицательный - черного цвета.

Основные данные для заказа

Заказ №	299 1930000
Тип	WBC-S-10RE-M8
GTIN (EAN)	4099986868779
Кол.	5 Штука

WBC-S-10RE-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (UR) E529699

Размеры и массы

Масса нетто 61.42 g

Температуры

Температура при длительном использовании, мин. -40 °C Температура при длительном использовании, макс. 125 °C

Влажность ≤ 85% RH

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Диаметр контакта, вилка Ø 10 mm Сертификаты UL 4128

Вид соединения Винтовое соединение Цветовой код красный

Поперечное сечение соединительного провода, макс. 95 mm² Поверхность Серебро

Тип Штекер Основной материал PA 66

Технические данные

Вибростойкость 30g Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Объемное сопротивление ≥ 5000 MΩ Номинальное напряжение 1500 V

Номинальный ток 350 A Вид защиты IP67, вставной

Циклы коммутации ≥ 100 Категория перенапряжения II

Рабочая высота ≤ 2000 м Ударопрочность V2

Классификации

ETIM 7.0 EC001121 ETIM 8.0 EC001121

ETIM 9.0 EC001121 ETIM 10.0 EC001121

ECLASS 10.0 27-44-03-12 ECLASS 11.0 27-44-03-12

ECLASS 12.0 27-44-03-12 ECLASS 13.0 27-44-03-12

ECLASS 14.0 27-44-03-12 ECLASS 15.0 27-44-03-12

WBC-S-10RE-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

