## Справочный листок технических дан-

## RC F P3 M20 C SP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Цилиндрические соединители с системой защелок обеспечивают быстрое соединение с высокой степенью защиты. Они доступны как в виде штекеров, так и в виде гнезд.

### Основные данные для заказа

Заказ №	2992990000	
Тип	RC F P3 M20 C SP	
GTIN (EAN)	4099986872066	

# Справочный листок технических данных

## RC F P3 M20 C SP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

Сертификаты			
Допуски к эксплуатации			
	6		
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы		,	
Диаметр	20 mm	Масса нетто	0.01 g
Температуры	,		
Температура хранения		Температура окружающей среды	-25 °C125 °C
Рабочая температура	-40 °C60 °C		
Экологическое соответствие	изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исклк	рчения	
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%		
	иваемые вставные	разъемы	
Количество полюсов	3	Кодировка	нет
Поверхность контакта	Латунь	LED	Нет
Вид соединения	PUSH IN, Рычажный зажим, PUSH IN с исполнительным устройством	Основной материал корпуса	PA 66
Диаметр кабеля, макс.	13 mm		7 mm
Материал контакта	Латунь	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1.5 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.25 mm <sup>2</sup>	Номинальное напряжение	500 V
Номинальный ток	17.5 A	Вид защиты	IP68
Тип контакта	Гнездо	Экранированное соединение	Нет
Материал резьбового кольца	Пластмасса	Сечение соединяемого провода, макс.	4 mm <sup>2</sup>
Сечение соединяемого провода, мин.	0.5 mm <sup>2</sup>		
Общие данные	_		
Количество полюсов	3	Соединительная резьба	M20
Защита от переполюсовки	Да	Вид соединения	PUSH IN, Рычажный зажим, PUSH IN с исполнительным устройством
Основной материал корпуса	PA 66		7
Классификации			
ETIM CO	F000000F	ETIM 7.0	5000005
ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 9.0	27-44-01-02
ECLASS 9.1	27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-02
ECLASS 11.0	27-44-01-02	ECLASS 12.0	27-44-01-16
ECLASS 13.0	27-44-01-02	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

Дата создания 14.11.2025 10:35:22 MEZ

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных

## Weidmüller **3**

RC F P3 M20 C SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения



## Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Монтажный инструмент для круглого соединителя М20



Инструмент: этот инструмент идеально подходит для установки встроенных соединителей M20.

#### Основные данные для заказа

Тип МТА RC Версия
Заказ № 2884950000
GTIN (EAN) 4064675852070
Кол.

### Соединитель штекера - система с защелкой



Цилиндрические соединители с системой защелок обеспечивают быстрое соединение с высокой степенью защиты. Они доступны как в виде штекеров, так и в виде гнезд.

#### Основные данные для заказа

Основные данные для заказа		
Тип	RC M P3 C SP	Версия
Заказ №	<u>2992960000</u>	
GTIN (EAN)	4099986872035	
Кол.		