

**FMC 5.2/1.5 SC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Основные данные для заказа**

Версия	Монтажное основание для рейки, серебряный, Сталь
Заказ №	<a href="#">2999800000</a>
Тип	FMC 5.2/1.5 SC
GTIN (EAN)	4099986900486
Кол.	50 Штука

**FMC 5.2/1.5 SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Размеры и массы**

Масса нетто 1.17 g

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Монтажная рейка**

Указание по установке Крепление на винтах Основной материал Сталь

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECCLASS 15.0	27-18-28-07		

## FMC 5.2/1.5 SC


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## Drawings



FMC 5.2/1.0 SC for 0514500000  
FMC 5.2/1.5 SC for 1805980000



FMC 5.2/1.0 SC for 0514500000  
FMC 5.2/1.5 SC for 1805980000



## FMC 5.2/1.5 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

## Сталь



Стальные DIN-рейки являются самыми распространенными на рынке. Среди металлических реек DIN они имеют самую низкую защиту от короткого замыкания, аналогичную защите нержавеющей стали.

## Основные данные для заказа

Тип	TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN	Версия
Заказ №	<a href="#">1805980000</a>	Клеммная рейка, Аксессуар, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный, Ширина: 2000 mm, Высота: 35
GTIN (EAN)	4032248274536	
Кол.	20 M	мм, Глубина: 15 mm