

## HDC MHE 6 TSC MP



### Гибкий

Четыре типоразмера модуля позволяют создавать индивидуальные решения с огромной экономией пространства. Меньший шаг также обеспечивает оптимальность конструкции.

### Основные данные для заказа

Версия	Модуль сигналов, 100 V, 20 A, Количество полюсов: 6, PUSH IN с исполнительным устройством, Штекер, Требуемые вставные слоты: 2
Заказ №	<a href="#">3193740000</a>
Тип	HDC MHE 6 TSC MP
GTIN (EAN)	4099987981088
Кол.	1 Штука

## HDC MHE 6 TSC MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



### Размеры и массы

Глубина	34 mm	Глубина (дюймов)	1.3386 inch
Высота	45.8 mm	Высота (в дюймах)	1.8031 inch
Ширина	33.8 mm	Ширина (в дюймах)	1.3307 inch
Длина	29.2 mm	Длина (в дюймах)	1.1496 inch
Масса нетто	17 g		

### Температуры

Предельная температура -40 °C ... 125 °C

### Версия

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 20	Вид соединения	PUSH IN с исполнительным устройством
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 12	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	4 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	1.5 mm <sup>2</sup>		

### Данные соединений защ. заземления (PE)

Вид соединения защитного провода PE Винтовое соединение через рамку

### Общие данные

Количество полюсов	6	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Циклы коммутации	≥ 500	Тип	Штекер
Категория перенапряжения	III	Степень загрязнения	3
Основной материал	Поликарбонат	Серия	ModuPlug
Расчетное напряжение (DIN EN 61984)	100 V	Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984)	6 kV
Расчетный ток (DIN EN 61984)	20 A	Требуемые вставные слоты	2

### Силовой контакт

Длина снятия изоляции по диаметру кабеля | Длина зачистки изоляции 8.00 mm

### Классификации

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

**HDC MHE 6 TSC MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**




Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## HDC MHE 6 TSC MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары


### Стандартный



#### Основные данные для заказа

Тип	HDC MF 6B AB	Версия
Заказ №	<a href="#">1428920000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233414	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MF 6B BA	Версия
Заказ №	<a href="#">1428940000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233353	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MF 10B AC	Версия
Заказ №	<a href="#">1428960000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233223	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MF 10B CA	Версия
Заказ №	<a href="#">1428980000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233278	
Кол.	1 ST	

### Стандартные



#### Основные данные для заказа

Тип	HDC MF 16B AD	Версия
Заказ №	<a href="#">1429010000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233315	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC MF 16B DA	Версия
Заказ №	<a href="#">1429030000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233407	
Кол.	1 ST	

## HDC MHE 6 TSC MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары


### Стандартный



#### Основные данные для заказа

Тип	HDC MF 24B AF	Версия	
Заказ №	<a href="#">1429050000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118233285		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MF 24B FA	Версия	
Заказ №	<a href="#">1429070000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118233520		
Кол.	1 ST		

### С длинным направляющим штифтом



#### Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGL 10B AC	Версия	
Заказ №	<a href="#">2736990000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823042		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MFGL 6B AB	Версия	
Заказ №	<a href="#">2736970000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823035		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MFGL 24B FA	Версия	
Заказ №	<a href="#">2737040000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823097		
Кол.	1 ST		


## HDC MHE 6 TSC MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Аксессуары


#### С коротким направляющим штифтом



#### Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGS 16B DA	Версия	
Заказ №	<a href="#">2736940000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823004		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MFGS 24B AF	Версия	
Заказ №	<a href="#">2736950000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823011		
Кол.	1 ST		


#### С длинным направляющим штифтом



#### Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGL 16B DA	Версия	
Заказ №	<a href="#">2737020000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823073		
Кол.	1 ST		

#### С коротким направляющим штифтом



## HDC MHE 6 TSC MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGS 16B AD	Версия	
Заказ №	<a href="#">2736930000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822298		
Кол.	1 ST		


### С длинным направляющим штифтом



### Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGL 16B AD	Версия	
Заказ №	<a href="#">2737010000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823066		
Кол.	1 ST		

### С коротким направляющим штифтом



### Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGS 6B AB	Версия	
Заказ №	<a href="#">2736890000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822250		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MFGS 24B FA	Версия	
Заказ №	<a href="#">2736960000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823028		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MFGS 10B AC	Версия	
Заказ №	<a href="#">2736910000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822274		
Кол.	1 ST		


## HDC MHE 6 TSC MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары


### С длинным направляющим штифтом



#### Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGL 24B AF	Версия	
Заказ №	<a href="#">2737030000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823080		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MFGL 10B CA	Версия	
Заказ №	<a href="#">2737000000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823059		
Кол.	1 ST		

### С коротким направляющим штифтом



#### Основные данные для заказа

Тип	HDC MFGS 6B BA	Версия	
Заказ №	<a href="#">2736900000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822267		
Кол.	1 ST		
Тип	HDC MFGS 10B CA	Версия	
Заказ №	<a href="#">2736920000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822281		
Кол.	1 ST		

**HDC MHE 6 TSC MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Аксессуары**

**С длинным направляющим штифтом**



**Основные данные для заказа**

Тип	HDC MFGL 6B BA	Версия	
Заказ №	<a href="#">2736980000</a>	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822908		
Кол.	1 ST		