

**IE-C6NO8LW0004S40S40-WC-K6KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Предварительно собранные кабели с двумя RJ45 в IP20, подходят для интеллектуальных измерителей, Cat. 6 Microline, — сверхтонкие (AWG30), неэкранированные, для ограниченного пространства, другие цвета по запросу

**Основные данные для заказа**

Версия	Соединительный кабель Microline, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat. 6, LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 0.4 м, , прямой, 6 кВ
Заказ №	<a href="#">3195150004</a>
Тип	IE-C6NO8LW0004S40S40-WC-K6KV
Кол.	

**IE-C6NO8LW0004S40S40-WC-K6KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Размеры и массы**

Длина	0.4 m	Длина (в дюймах)	15.748 inch
-------	-------	------------------	-------------

**Температуры**

Температура хранения	Рабочая температура	-20 °C...60 °C
----------------------	---------------------	----------------

**Общие стандарты**

Вилочный разъем, стандарт	IEC 60603-7
---------------------------	-------------

**Стандарты**

Вилочный разъем, стандарт	IEC 60603-7
---------------------------	-------------

**Электрические свойства**

Допустимая токовая нагрузка при 50 °C	1 A	PoE / PoE+	согласно IEEE 802.3at
---------------------------------------	-----	------------	-----------------------

**Конструкция кабеля**

Цвет оболочки	белый	Сечение	4x2xAWG30/7
Экранирование	U/UTP	Количество жил	8
Изоляция	PE	Диаметр оболочки, макс.	3.3 mm
Диаметр оболочки, мин.	2.9 mm	Материал оболочки	LSZH (малодымный безгалогенный компаунд)
Цветовая кодировка	белый/синий, белый/оранжевый, белый/зеленый, белый /коричневый		

**Механические свойства и свойства материала кабеля**

Устойчивость к воздействию масла	No	Цветовой код	белый
Галогены	Нет	Огнестойкость	No

**Электрические свойства кабеля**

Номинальное импульсное напряжение 6 кВ	Категория	Cat. 6
--	-----------	--------

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

**IE-C6NO8LW0004S40S40-WC-K6KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

