

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X400-F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



WIL-Vario — это прочный светодиодный светильник для промышленного применения, который обеспечивает максимальную индивидуальность.

Он имеет полностью инкапсулированный алюминиевый корпус, степень защиты IP67 и подходит для сложных окружающих условий.

Благодаря протоколу WS2812B каждый светодиод можно индивидуально контролировать в отношении цвета, яркости и функциональности.

Светильник работает при номинальном напряжении 5 В пост. тока.

Благодаря возможности штабелирования без зазоров он идеально подходит для таких применений, как индикаторы уровня, маркировка участков или точечное освещение.

Основные данные для заказа

Заказ №	3201480000
Тип	WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X400-F
GTIN (EAN)	4099987989220
Кол.	1 Штука

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X400-F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	10 mm	Глубина (дюймов)	0.3937 inch
Высота	10 mm	Высота (в дюймах)	0.3937 inch
Длина	400 mm	Длина (в дюймах)	15.748 inch
Масса нетто	224 g		

Температуры

Рабочая температура	-20 - 50°C
---------------------	------------

Данные о материалах

Основной материал корпуса	Алюминий	Компаунд	PUR V0
---------------------------	----------	----------	--------

Данные об эл. характеристиках

Мощность	1.8 W	Возможность регулировки яркости	Да
----------	-------	---------------------------------	----

Данные соединений

Соединительная резьба	без
-----------------------	-----

Общие технические данные

Форма светодиодного модуля	Прямоугольный	Срок службы	60.000 h
Вид защиты	IP67	Класс эффективности (в соответствии с Директивой EC № 874/2012)	Not required

Технические характеристики кабеля

Материал кабеля	Полиуретан	Цвет оболочки	черный
Основной материал корпуса	Алюминий	Длина кабеля	5 m

Классификации

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X400-F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

