Справочный листок технических данных

RIM 3 110/230VAC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия







Вставные защитные модули для релейных разъемов D-SERIES, с дополнительными защитными функциями.

• С шунтирующим диодом или RC-фильтром

Основные данные для заказа

Версия	D-SERIES, RC-фильтр, Номинальное напряжение:
	110230 V AC, Втычное соединение
Заказ №	<u>7760056014</u>
Тип	RIM 3 110/230VAC
GTIN (EAN)	4032248878109
Кол.	10 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертифиі	саты
----------	------

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<u>Сайт UL</u>
Centudurat No (cl IRus)	F312083

Размеры и массы

Глубина	28 mm	Глубина (дюймов)	1.1024 inch
Высота	8.6 mm	Высота (в дюймах)	0.3386 inch
Ширина	12.4 mm	Ширина (в дюймах)	0.4882 inch
Масса нетто	1.7 g		

Температуры

Температура хранения Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Расчетные данные UL

Сертификат № (cURus) E312083

сторона управления

Номинальное напряжение	110230 V AC	Индикация состояния	Нет
Схема защиты	Компонент RC	RC-фильтр	4.7 kΩ / 10 nF

Общие данные

Цветовой код	черный	
Компонент с классом горючести UL94	Компонент	Корпус
	Класс горючести UL94	V-2

Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах

Сертификат № (CSA) 80107692 Сертификат № (cURus) E312083

Размеры

Метод проводного соединения Втычное соединение

Классификации

ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 9.1	27-37-10-10
ECLASS 10.0	27-37-10-10	ECLASS 11.0	27-37-16-92

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

RIM 3 110/230VAC

Технические данные

ECLASS 12.0	27-37-16-92	ECLASS 13.0	27-37-16-92
ECLASS 14.0	27-37-16-92	ECLASS 15.0	27-37-16-92

Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹**

RIM 3 110/230VAC


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Схема соединений



Dimensional drawing

