

**RIM 3 24/60VUC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**



Изображение аналогичное

Вставные защитные модули для релейных разъемов D-SERIES, с дополнительными защитными функциями.

- С зеленым светодиодным индикатором

**Основные данные для заказа**

Версия	D-SERIES, Светодиодный модуль, Номинальное напряжение: 24...60 V UC, Втычное соединение
Заказ №	<a href="#">7760056018</a>
Тип	RIM 3 24/60VUC
GTIN (EAN)	4032248878130
Кол.	10 Штука

**RIM 3 24/60VUC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<a href="#">Сайт UL</a>
Сертификат № (cURus)	E312083

**Размеры и массы**

Глубина	32 mm	Глубина (дюймов)	1.2598 inch
Высота	8.6 mm	Высота (в дюймах)	0.3386 inch
Ширина	12.4 mm	Ширина (в дюймах)	0.4882 inch
Масса нетто	1.58 g		

**Температуры**

Температура хранения	Рабочая температура
----------------------	---------------------

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Расчетные данные UL**

Сертификат № (cURus)	E312083
----------------------	---------

**сторона управления**

Номинальное напряжение	24...60 V UC	Индикация состояния	Зеленый светодиод
------------------------	--------------	---------------------	-------------------

**Общие данные**

Цветовой код	черный	
Компонент с классом горючести UL94	Компонент	Корпус
	Класс горючести UL94	V-2

**Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах**

Сертификат № (CSA)	80107692	Сертификат № (cURus)	E312083
--------------------	----------	----------------------	---------

**Размеры**

Метод проводного соединения	Втычное соединение
-----------------------------	--------------------

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		


**RIM 3 24/60VUC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Схема соединений**



**Dimensional drawing**

