## Справочный листок технических дан-






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



#### Основные данные для заказа

Версия	CUBESERIES, Перемычка	
Заказ №	<u>3053180000</u>	
Тип	CXM CCS 6P GY	
GTIN (EAN)	4099987023009	
Кол.	2 Штука	

# Справочный листок технических данных



Технические данные



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Сертификаты				
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Глубина	11.3 mm	Глубина (дюймов)	0.4449 inch	
глуоина Высота	13.8 mm	Высота (в дюймах)	0.5433 inch	
ширина Ширина	135.7 mm		5.3425 inch	
Масса нетто	9 g	ширина (в дюнмах)	3.5425 IIICII	
Гемпературы			1	
температуры	_		,	
Температура хранения		Рабочая температура		
Экологическое соответствие	изделия			
Coorney Polic	C			
Состояние соответствия RoHS REACH SVHC	Соответствует без исключения  Heт SVHC выше 0.1 wt%			
ILACIT SVIIC	TIET SVITC BUME U, I WI	<i>7</i> 0		
Данные о перемычках				
Номинальный ток	10 A	Изоляция	Да	
Защита от прикосновения к опасным частям	Да	Цветовой код	серый	
Количество перемкнутых клемм	6	Количество полюсов	6	
Шаг в мм (P)	26.20 mm	Вид монтажа	втычной	
Общие данные	'		,	
Цветовой код	серый			
Размеры	ССРВИ		1	
г азмеры -	_		,	
Шагв мм (Р)	26.20 mm			
Классификации				
	FC003E96	FTIM 7.0	FC002F2C	
ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586	
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586	
ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC002586 EC002586	ETIM 9.0 ECLASS 9.1	EC002586 27-37-16-92	
	EC002586	ETIM 9.0	EC002586	

# Справочный листок технических данных

### **CXM CCS 6P GY**




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Изображения

### Пример использования



# Справочный листок технических

### данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

**CXM CCS 6P GY** 

#### **Miscellaneous**

## Type code CUBESERIES accessories versions

