

Справочный листок технических данных

MOPL K11 STAHL

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Серия Klippon® K, аксессуары

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Монтажная панель, Монтажная пластина, Высота: 67 mm, Ширина: 64 mm, Глубина: 2 mm, Основной материал: Сталь листовая, оцинкованная, оцинкованный, серебряный |
| Заказ № | 3073000000 |
| Тип | MOPL K11 STAHL |
| GTIN (EAN) | 4008190857936 |
| Кол. | 1 Штука |

MOPL K11 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | | | |
|-------------------------|---------|-------------------------|-------------|
| Глубина | 2 mm | Глубина (дюймов) | 0.0787 inch |
| Высота | 67 mm | Высота (в дюймах) | 2.6378 inch |
| Ширина | 64 mm | Ширина (в дюймах) | 2.5197 inch |
| Размеры крепежа, высота | 33.5 mm | Размеры крепежа, ширина | 56 mm |
| Масса нетто | 52 g | | |

Температуры

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Общие данные

| | | | |
|-------------------|--------------|-------------------|---------------------------------|
| Толщина материала | 2 mm | Вид крепления | привинченный |
| Поверхность | оцинкованный | Основной материал | Сталь листовая, оцинкованная |

Общие данные - аксессуары

| | | | |
|-------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|
| Толщина материала | 2 mm | Вид крепления | привинченный |
| Поверхность | оцинкованный | Основной материал | Сталь листовая, оцинкованная |
| Размеры крепежа, ширина | 56 mm | Размеры крепежа, высота | 33.5 mm |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000213 | ETIM 9.0 | EC000213 |
| ETIM 10.0 | EC000213 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 | | |

MOPL K11 STAHL

Аксессуары

Глубина: 7,5 мм

Серия Klippon® K, аксессуары



Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | TS35X7.5 ST K11 | Версия |
| Заказ № | 8000003899 | Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 64 mm, без продольного отверстия, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный |
| GTIN (EAN) | 4050118652383 | |
| Кол. | 20 ST | |

TS 15

Серия Klippon® K, аксессуары



Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | TS15X5 ST K11 | Версия |
| Заказ № | 8000003888 | Монтажная рейка, TS 15, Ширина: 64 mm, без продольного отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный |
| GTIN (EAN) | 4050118652390 | |
| Кол. | 20 ST | |