Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия







Серия Klippon® K, аксессуары

Основные данные для заказа

·	Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Монтажная панель, Монтажная пластина, Высота: 67 mm, Ширина: 164 mm, Глубина: 2 mm, Основной материал: Сталь листовая, оцинкованная, оцинкованный, серебряный	
Заказ №	<u>3073040000</u>	
Тип	MOPL K31 STAHL	
GTIN (EAN)	4008190857974	
Кол.	1 Штука	

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	2 mm	Глубина (дюймов)	0.0787 inch
Высота	67 mm	Высота (в дюймах)	2.6378 inch
Ширина	164 mm	Ширина (в дюймах)	6.4567 inch
Размеры крепежа, высота	33.5 mm	Размеры крепежа, ширина	156 mm
Масса нетто	150 g		
Температуры			
Рабочая температура			
Экологическое соответств	вие изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без иск	лючения	
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 w	t%	
Общие данные	,		
Толщина материала	2 mm	Вид крепления	привинченный
Поверхность	оцинкованный	Основной материал	Сталь листовая, оцинкованная
Общие данные - аксессуар	ы		
-	•		
Толщина материала	2 mm	Вид крепления	привинченный
Поверхность	оцинкованный	Основной материал	Сталь листовая, оцинкованная
Размеры крепежа, ширина	156 mm	Размеры крепежа, высота	33.5 mm
Классификации			
ETIM C O	FC000212	ETIMA 7.0	FC000212
ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 9.0	27-40-06-39
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-40-06-39
ECLASS 11.0	27-40-06-39	ECLASS 12.0	27-40-06-39
ECLASS 13.0	27-40-06-39	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

Справочный листок технических данных

Weidmüller 🏖

MOPL K31 STAHL


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

TS 15





Основные данные для заказа

Тип	TS15X5 ST K31	Версия
Заказ №	8000003887	Монтажная рейка, TS 15, Ширина: 164 mm, без продольного
GTIN (EAN)	4050118652529	отверстия, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и
Кол.	20 ST	пассивированный

Глубина: 7,5 мм

Серия Klippon® K, аксессуары



Основные данные для заказа

Onio-maio Hamilto Hamiltonia		
Тип	TS35X7.5 ST K31	Версия
Заказ №	8000003898	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 164 mm, без
GTIN (EAN)	4050118652604	продольного отверстия, Сталь, с гальваническим цинковым
Кол.	20 ST	покрытием и пассивированный