

MOPL K31 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Серия Klippon® K, аксессуары

Основные данные для заказа

Версия	Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Монтажная панель, Монтажная пластина, Высота: 67 мм, Ширина: 164 мм, Глубина: 2 мм, Основной материал: Сталь листовая, оцинкованная, оцинкованный, серебряный
Заказ №	3073040000
Тип	MOPL K31 STAHL
GTIN (EAN)	4008190857974
Кол.	1 Штука

MOPL K31 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	2 mm	Глубина (дюймов)	0.0787 inch
Высота	67 mm	Высота (в дюймах)	2.6378 inch
Ширина	164 mm	Ширина (в дюймах)	6.4567 inch
Размеры крепежа, высота	33.5 mm	Размеры крепежа, ширина	156 mm
Масса нетто	150 g		

Температуры

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Толщина материала	2 mm	Вид крепления	привинченный
Поверхность	оцинкованный	Основной материал	Сталь листовая, оцинкованная

Общие данные - аксессуары

Толщина материала	2 mm	Вид крепления	привинченный
Поверхность	оцинкованный	Основной материал	Сталь листовая, оцинкованная
Размеры крепежа, ширина	156 mm	Размеры крепежа, высота	33.5 mm

Классификации

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

MOPL K31 STAHL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

TS 15



Серия Klippon® K, аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	TS15X5 ST K31	Версия
Заказ №	8000003887	Монтажная рейка, TS 15, Ширина: 164 mm, без продольного
GTIN (EAN)	4050118652529	отверстия, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и
Кол.	20 ST	пассивированный

Глубина: 7,5 мм



Серия Klippon® K, аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	TS35X7.5 ST K31	Версия
Заказ №	8000003898	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 164 mm, без
GTIN (EAN)	4050118652604	продольного отверстия, Сталь, с гальваническим цинковым
Кол.	20 ST	покрытием и пассивированный